

PT 1X2-24AC-ST - Skyddsplugg

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2856058>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddskontakt PT med skyddskoppling för en 2-tråds jordpotentialfri signalkrets. HART-anpassad.

Fördelar

- Enkel testning och dokumentation med CHECKMASTER 2 tack vare jackbara skyddsmoduler
- Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
- Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj
- Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2856058
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	CL2111
Produktnyckel	CL2111
GTIN	4017918599188
Vikt per styck (inklusive förpackning)	24,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	22,56 g
Tullnummer	85363010
Ursprungsland	DE

PT 1X2-24AC-ST - Skyddsplugg

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2856058>



Tekniska data

Anmärkning

Allmänt

Anmärkning	Tekniska data är giltiga tillsammans med följande grundelement:
	PT 1X2+F-BE 2856126
	PT 1X2-BE 2856113

Artikelegenskaper

Produkttyp	Överspänningsskydd för MSR-teknik
Produktfamilj	PLUGTRAB PT
IEC provklass	C1
	C2
	C3
	D1
Konstruktion	Stickkontakt
Poltal	2
Skydd kan kontrolleras med CHECKMASTER från programvarurevision:	från SW-Rev. 1.00
Ledarpar per modul	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	2


Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	24 V AC
--------------------	---------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning (i kombination med baselement)
Skruvgänga	M3
Åtdragningsmoment	0,5 Nm
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Mått

Måttskiss	
Bredd	17,7 mm
Höjd	45 mm

PT 1X2-24AC-ST - Skyddsplugg

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2856058>



Djup	52 mm
Delningsenhet	1 MOD
Bredd komplett modul	17,7 mm
Höjd komplett modul	90 mm
Djup komplett modul	65,5 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005) kopparfärgad
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kåpans material	PA 6.6

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Säkring

Kraftriktning	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Maximal kontinuerlig spänning U_C	40 V DC 28 V AC
Märkström	450 mA (45 °C)
Aktiv driftsström I_C vid U_C	≤ 5 A
Skyddsledarström I_{PE}	≤ 1 μ A (med PT 1X2+F-BE) ≤ 2 μ A (med PT 1X2-BE)
Märkavledningsström I_n (8/20) μ s (ledare-ledare)	10 kA
Märkavledarstötström I_n (8/20) μ s (tråd-jord)	10 kA
Impulsavledningsström I_{imp} (10/350) μ s	2,5 kA
Total avledarstötström I_{Total} (8/20) μ s	20 kA
Avledarstötström I_{max} (8/20) μ s maximalt (ledare-ledare)	10 kA
Avledarstötström I_{max} (8/20) μ s maximalt (ledare-jord)	10 kA
Märkimpulsström I_{an} (10/1000) μ s (ledare-ledare)	23 A
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/ μ s (ledare-ledare) spike	≤ 55 V
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/ μ s (ledare-jord) spike	≤ 450 V (med PT 1X2-BE) ≤ 1 kV (med PT 1X2+F-BE)
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/ μ s (ledare-ledare) statisk	≤ 55 V
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/ μ s (ledare-jord) statisk	≤ 25 V (med PT 1X2-BE) ≤ 50 V (med PT 1X2+F-BE)
Restspänning vid I_n (ledare-ledare)	≤ 55 V
Restspänning vid I_{an} (10/1000) μ s (ledare-ledare)	≤ 65 V
Skyddsnivå U_p (kabelfläta-kabelfläta)	≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
Skyddsnivå U_p (kabelfläta-jord)	≤ 450 V (C1 - 1 kV / 500 A med PT 1X2-BE) ≤ 1000 V (C2 - 10 kV / 5 kA med PT 1X2+F-BE)

PT 1X2-24AC-ST - Skyddsplugg

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2856058>



Skyddsnivå U_p statisk (kabelfläta-kabelfläta)	≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
Skyddsnivå U_p statisk (kabelfläta-jord)	≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA med PT 1X2-BE) ≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA med PT 1X2+F-BE)
Funktionstid t_A (ledare-ledare)	≤ 1 ns
Funktionstid t_A (ledare-jord)	≤ 100 ns
Kabelförlust aE, sym.	typ. 0,5 dB ($\leq 1,5$ MHz / 50 Ω) typ. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) typ. 0,1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω)
Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 50 Ohm-system	typ. 8 MHz
Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 150 Ohm-system	typ. 3 MHz
Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 600 Ohm-system	typ. 800 kHz
Kapacitet (ledare-ledare)	typ. 1,1 nF
Kapacitet (ledare-jord)	typ. 4 pF (med PT 1X2-BE) typ. 2 pF (med PT 1X2+F-BE)
Motstånd per krets	2,2 $\Omega \pm 10$ %
Signalering överspänningsskydd defekt	inga
Nödvändig försäkring maximal	500 mA (T)
Stötströmskapacitet (ledare-ledare)	C2 - 10 kV / 5 kA C3 - 23 A
Stötströmskapacitet (ledare-jord)	C1 - 1 kV / 500 A C2 - 10 kV / 5 kA D1 - 2,5 kA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Höjdläge	≤ 2000 m (m.ö.h.)

Standarder och bestämmelser

Standarder/föreskrifter	IEC 61643-21
Anmärkning	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifierat + A2:2012
Standarder/föreskrifter	EN 61643-21
Anmärkning	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montering

Monteringssätt	på baselement
----------------	---------------

PT 1X2-24AC-ST - Skyddsplugg


2856058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2856058>




Ritningar

Måttskiss



Bilden visar den kompletta modulen, bestående av baselement och stickkontakt

Diagram




PT 1X2-24AC-ST - Skyddsplugg

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2856058>



Kopplingsschema



PT 1X2-24AC-ST - Skyddsplugg

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2856058>



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2856058>

	UL Listed Godkännande-ID: FILE E 138168			
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
	keine			
	34 V	0,45 A	-	-

	CCC Godkännande-ID: 2020322316002243
---	--

	cUL Listed Godkännande-ID: FILE E 333250
---	--

	UL Listed Godkännande-ID: FILE E 333250
---	---

	CCC Godkännande-ID: 2020322316003150
---	--

	ATEX Godkännande-ID: DEKRA 22ATEX0044 X
---	---

	IECEx Godkännande-ID: IECEx DEK 22.0031X
---	--

	UKCA-EX Godkännande-ID: DEKRA 22UKEX6005X
---	---

	NEPSI-EX Godkännande-ID: GYJ20.1180X
---	--

PT 1X2-24AC-ST - Skyddsplugg

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2856058>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT 1X2-24AC-ST - Skyddsplugg

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2856058>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	5ba550df-0349-42d1-9f72-2f0001791c2c

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com