

IB IL 24 DO 2-PAC - Digital modul



2861470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861470>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 2, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Produktbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för utmatning av digitala signaler.

Fördelar

- 2 digitala utgångar
- Anslutning av ställdonen i 2-, 3- och 4-ledarteknik
- Märkström per utgång: 500 mA
- Plintens totala ström: 1 A
- Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
- Diagnos- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2861470
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRI132
Produktnyckel	DRI132
GTIN	4017918894399
Vikt per styck (inklusive förpackning)	86,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	41 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

IB IL 24 DO 2-PAC - Digital modul

2861470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861470>



Tekniska data

Mått

Måttskiss	
Bredd	12,2 mm
Höjd	119,8 mm
Djup	71,5 mm
Hänvisning till måttangivelser	Modulmått

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning	Endast för industriell användning
----------------------	-----------------------------------

Användningsbegränsning

CCCex-anmärkning	Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina.
------------------	---

Gränssnitt

Inline lokalbuss

Antal gränssnitt	2
Anslutningstyp	Via Inline lokalbuss
Överföringshastighet	500 kBit/s

Systemegenskaper

Modul

ID-kod (dec)	189
ID-kod (hex)	BD
Längdkod (hex)	C2
Längdkod (dec)	194
Processdatakanal	2 Bit
Ingångsadressutrymme	0 Byte
Utgångsadressutrymme	2 Bit
Registerlängd	2 Bit
Behov av parameterdata	3 Byte
Behov av konfigurationsdata	4 Byte

Utgångsdata

IB IL 24 DO 2-PAC - Digital modul



2861470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861470>

Digital:

Benämning utgång	Digitala utgångar
Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Anslutningsteknik	4-ledare
Antal utgångar	2
Skyddskoppling	Överlastskydd, kortslutningsskydd av utgångarna
Utgångsspänning	24 V DC
Maximal utgångsström per kanal	500 mA
Maximal utgångsström per modul	1 A
Nominell utspänning	24 V DC
Induktiv nominell last	12 W
Nominell last lampor	12 W
Resistiv nominell last	12 VA
Förhållande vid överbelastning	Auto-Restart
Beteende vid överlast	Utgången kan förstöras
Reaktion när spänningen stängs av	Utgången följer spänningsförsörjningen utan fördröjning

Artikelegenskaper

Produkttyp	I/O-komponenter
Produktfamilj	Inline
Konstruktion	modulär
Leveransomfång	Inklusive Inline kontakt och märkfält
Antal kanaler	2
Driftsätt	Processdatadrift med 2 bitar
Diagnosmeddelanden	Kortslutning eller överlast på de digitala utgångarna Felmeddelande i diagnos-kod (buss) samt indikation (2 Hz) via LED (D) på modulen

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Nedsmuttningsgrad	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,7 W
---------------------------------------	-------

Potentialer: Matning av logiken (U_L)

Spänningsförsörjning	7,5 V DC (över potentialrangerare)
Strömförbrukning	max. 33 mA

Potentialer: Matning av segmentkretsen (U_S)

Spänningsförsörjning	24 V DC (över potentialrangerare)
Spänningsområde	19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel)
Strömförbrukning	max. 1 A

Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden

Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärbuss/7,5-V-	500 V AC, 50 Hz, 1 min
--	------------------------

IB IL 24 DO 2-PAC - Digital modul



2861470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861470>

försörjning (busslogik)	
Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord	500 V AC, 50 Hz, 1 min

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Benämning anslutning	Inline-anslutningskontakt
----------------------	---------------------------

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Ledararea styv	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	28 ... 16
Avisoleringslängd	8 mm

Inline-anslutningskontakt

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Ledararea styv	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea AWG	28 ... 16
Avisoleringslängd	8 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 55 °C
Kapslingsklass	IP20
Lufttryck (drift)	70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN)
Lufttryck (lagring/transport)	70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2)
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2)

Standarder och bestämmelser

Skyddsklass	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
-------------	---------------------------------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

IB IL 24 DO 2-PAC - Digital modul

2861470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861470>




Ritningar

Måttskiss



Anslutningsritning




IB IL 24 DO 2-PAC - Digital modul

2861470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861470>



Anslutningsritning




IB IL 24 DO 2-PAC - Digital modul

2861470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861470>



Kopplingsschema



IB IL 24 DO 2-PAC - Digital modul



2861470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861470>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861470>



DNV GL

Godkännande-ID: TAA00000BN



LR

Godkännande-ID: LR23398855TA



BV

Godkännande-ID: 20989_C1 BV



RINA

Godkännande-ID: ELE121121XG

ABS

Godkännande-ID: 22-2226444-PDA



cULus Recognized

Godkännande-ID: E140324



cULus Listed

Godkännande-ID: E199827

IB IL 24 DO 2-PAC - Digital modul



2861470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861470>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 9.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	3906cd20-d30a-4543-b25b-381a0143244f