

PI-EX-TB/T - Grundblock

2835927

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2835927>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ex-grundplint, med knivfrånskiljning och integrerad temperaturmätning av ingångsplintarna för kompensering av kalla lödstället

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2835927
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK1XXX
Produktnyckel	DK1XXX
GTIN	4017918911805
Vikt per styck (inklusive förpackning)	100,23 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	89,604 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Modulhållare
Användning	Grunddel

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	250 V
Märkström I_N	4 A

Mått

Måttskiss		
Bredd	12,4 mm	
Höjd	145 mm	
Djup	86,5 mm	
Djup NS 35/7,5	147 mm (Med kopplingskontakt NS 35/7,5)	

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial kåpa	PBT

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkännanden

CE

Certifikat	CE-konform
------------	------------

ATEX

Märkning	 II (1) G [Ex ia Ga] IIC
	 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
	 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Certifikat	PxCIF08ATEX2835901X

PI-EX-TB/T - Grundblock

2835927

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2835927>



EAC Ex

Märkning	Ex [Ex ia Ga] IIC
Certifikat	RU C-DE.AB72.B.00097/19

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

PI-EX-TB/T - Grundblock


2835927

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2835927>



Ritningar

Måttskiss



PI-EX-TB/T - Grundblock

2835927

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2835927>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------