

# RAD-CON-MCX-N-SB - Antennkabel



2867717

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867717>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Antennkabel, ytterdiameter: 2,5 mm, innerledare: flexibel, dämpning: 0,9 dB vid 900 MHz, anslutning: MCX (male) -> N (female), kabellängd 1,2 m



## Fördelar

- Enkel dragning med flexibel inre ledning
- För användning inomhus

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 2867717       |
| Antal/förp.                            | 1 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | DNC6A3        |
| Produktnyckel                          | DNC6A3        |
| GTIN                                   | 4017918945183 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 62,5 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 59,1 g        |
| Tullnummer                             | 85442000      |
| Ursprungsland                          | US            |

## Tekniska data

## Artikelegenskaper

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Adapterkabel |
|------------|--------------|

## Elektriska egenskaper

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Frekvensområde | 0,1 GHz ... 1 GHz |
| Impedans       | 50 $\Omega$       |

## Anslutningsdata

## Kontaktanslutning

|                |            |
|----------------|------------|
| Anslutningstyp | MCX (male) |
|----------------|------------|

## Kontaktanslutning

|                |            |
|----------------|------------|
| Anslutningstyp | N (female) |
|----------------|------------|

## Materialuppgifter

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Ytermantel, material | Fluorerad eten-propen (FEP) |
|----------------------|-----------------------------|

## Kabel/ledare

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Kabellängd             | 1,2 m                       |
| Ledartyp               | RG 316                      |
| Ledarens ytterdiameter | 2,50 mm                     |
| Ytermantel, material   | Fluorerad eten-propen (FEP) |
| Böjradie kontinuerlig  | 25,40 mm                    |

## Miljö- och livslängdsvillkor

## Omgivningsförhållanden

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Drifttemperatur                          | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |

# RAD-CON-MCX-N-SB - Antennkabel



2867717

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867717>

## Klassifikationer

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121606 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja   |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: 7439-92-1) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|