

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenn



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867801>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Rikantenn, 868 MHz/900 MHz, vinst: 5 dBi, polarisering: linjär, öppningsvinkel: h/v 168°/78°, skyddsklass: IP65, anslutning: N (hona), inkl. monteringsvinkel och mastklämmor



Fördelar

- För stationära eller linjärt rörliga applikationer
- För punkt-till-punkt-förbindelser
- För längre avstånd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2867801
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNC6A3
Produktnyckel	DNC6A3
GTIN	4017918976668
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 277,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 205 g
Tullnummer	85177100
Ursprungsland	US

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenn



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867801>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp	Antenn
Vinst	5 dBi
Öppningsvinkel vertikal	78 °
Öppningsvinkel horisontell	168 °
Polarisation	Linjär vertikal eller horisontell

Elektriska egenskaper

Frekvensband	900 MHz
Frekvensområde	900 MHz
Impedans	50 Ω
Fast vågförhållande VSWR i 50 Ω -system	$\leq 1,50$

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	N (hona) med kabel (0,6 m)
Ytterdiameter	32 mm ... 60 mm (Mast)

Mått

Bredd	6 cm
Höjd	17 cm

Yttermått

Ytterdiameter	32 mm ... 60 mm (Mast)
---------------	------------------------

Materialuppgifter

Material	Aluminium
	V2A
	V2A

Kabel/ledare

Kabellängd	0,60 m
Anslutningskabel	ja

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65
----------------	------

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenn



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867801>

Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
Vindhastighet	15,4321 km/h

Montering

Monteringssätt	Stolpmontering
----------------	----------------

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenn


2867801

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867801>



Ritningar

Schematisk ritning




Stolpmontering

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenn


2867801

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867801>

Schematisk ritning



Schematisk ritning



RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenn



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867801>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 9.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	6c00b5b0-a334-4db0-b629-3be29a13bcc5