

FL IF 2POF SCRJ-D - Mediemodul

2891084

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2891084>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



FO-gränssnittsmodul för anslutning av 100Base-FX POF/PCF-fiber (650 nm), SC-RJ, anslutning nedåt

Fördelar

- Fiberoptiska moduler för potentialisolerad överföring som kan diagnostiseras i PROFINET

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2891084
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNN123
Produktnyckel	DNN123
GTIN	4046356089111
Vikt per styck (inklusive förpackning)	99,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	80 g
Tullnummer	85176200
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Expansionsmodul
Konstruktion	fingranulär
Basfunktionalitet	Mediemodul för Modular Managed Switch med FO-diagnos

Systemegenskaper

Funktion

Basfunktionalitet	Mediemodul för Modular Managed Switch med FO-diagnos
-------------------	--

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	21,6 W
Överföringsmedium	Fiberoptik

Försörjning

Spänningsförsörjning (DC)	48 V DC (via huvudstation)
Anslutningsförsörjning	av FL SWITCH GHS eller FXT
Strömförbrukning typisk	200 mA

Broms som ska anslutas

Anslutningstyp	Jackbar på FL SWITCH MM HS eller FL MXT
----------------	---

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Jackbar på FL SWITCH MM HS eller FL MXT
----------------	---

Gränssnitt

Överföringssträcka	max. 50 m (inkl. 3 dB systemreserv, polymerfiber med 980/1000 230 dB/km)
--------------------	--

Fiberoptiskt gränssnitt

Anslutningstyp	SC-RJ
Överföringshastighet	100 MBit/s
Överföringssträcka	50 m (inklusive 3 dB systemreserv, polymerfiber med F-K 980/1000 230 dB/km)
	100 m (PCF-fiber med F-S 200/230 10 dB/km)
Antal kanaler	2 (SC-RJ)

Mått


FL IF 2POF SCRJ-D - Mediemodul

2891084

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2891084>



Måttskiss



Bredd	31 mm
Höjd	73,5 mm
Djup	72,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grön
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	0 °C ... 55 °C (ingen daggbildning)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	10 % ... 95 % (ingen daggbildning)
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	10 % ... 95 % (ingen daggbildning)
Vibration (drift)	enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

EMC-data

Elektromagnetisk påverkan	Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC
Immunitet	EN 61000-6-2:2005

Emission

Normer/föreskrifter	EN 61000-6-3/-4
---------------------	-----------------

Montering

Monteringssätt	i värdsystemet
----------------	----------------

FL IF 2POF SCRJ-D - Mediemodul


2891084

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2891084>



Ritningar

Måttskiss



Bilden visar en variant av Interface-modulen med huvudstationen FL SWITCH MM HS

FL IF 2POF SCRJ-D - Mediemodul



2891084

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2891084>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2891084>



cUL Recognized
Godkännande-ID: E140324



UL Recognized
Godkännande-ID: E140324

FL IF 2POF SCRJ-D - Mediemodul

2891084

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2891084>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	19170411
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---