

IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Digital modul

2862958

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2862958>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Inline, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält, separat numrerade kontakter

Produktbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av digitala signaler.

Fördelar

- 16 digitala ingångar
- Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
- Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
- Diagnos- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2862958
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRI131
Produktnyckel	DRI131
GTIN	4017918904968
Vikt per styck (inklusive förpackning)	226,833 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	210 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Digital modul


2862958

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2862958>



Tekniska data

Mått

Måttskiss	
Bredd	48,8 mm
Höjd	140,5 mm
Djup	71,5 mm
Hänvisning till måttangivelser	Modulmått

Anmärkning

Användningsanvisning	
Användningsanvisning	Endast för industriell användning
Användningsbegränsning	
CCCex-anmärkning	Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina.

Gränssnitt

Inline lokalbuss	
Antal gränssnitt	2
Anslutningstyp	Via Inline lokalbuss
Överföringshastighet	500 kBit/s

Systemegenskaper

Modul	
ID-kod (dec)	190
ID-kod (hex)	BE
Längdkod (hex)	01
Längdkod (dec)	01
Processdatakanal	16 Bit
Ingångsadressutrymme	2 Byte
Utgångsadressutrymme	0 Byte
Registerlängd	16 Bit
Behov av parameterdata	1 Byte
Behov av konfigurationsdata	4 Byte

Ingångsdata

Digital:

Benämning ingång	Digitala ingångar
Beskrivning av ingången	EN 61131-2 Typ 1
Antal ingångar	16
Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Anslutningsteknik	3-ledare
Ingångsspänning	24 V DC
Ingångsspänningsområde "0"-signal	-3 V DC ... 5 V DC
Ingångsspänningsområde "1"-signal	15 V DC ... 30 V DC
Märkingångsspänning U_{IN}	24 V DC
Ingångsmärkström vid U_{IN}	min. 3 mA (vid märkspänning)
Typisk tillslagstid	< 1 ms

Artikelegenskaper

Produkttyp	I/O-komponenter
Produktfamilj	Inline
Konstruktion	modulär
Leveransomfång	inklusive Inline-kontakter och märkningsfält, separat numrerade kontakter
Antal kanaler	16
Driftsätt	Processdatadrift med ett ord

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	1,6 W
---------------------------------------	-------

Potentialer: Matning av logiken (U_L)

Spänningsförsörjning	7,5 V DC (över potentialrangerare)
Strömförbrukning	max. 60 mA

Potentialer: Matning av segmentkretsen (U_S)

Spänningsförsörjning	24 V DC (över potentialrangerare)
Spänningsområde	19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel)
Strömförbrukning	max. 4 A

Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden

Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord	500 V AC, 50 Hz, 1 min

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Benämning anslutning	Inline-anslutningskontakt
----------------------	---------------------------

IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Digital modul



2862958

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2862958>

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Ledararea styv	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	28 ... 16
Avisoleringslängd	8 mm

Inline-anslutningskontakt

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Ledararea styv	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea AWG	28 ... 16
Avisoleringslängd	8 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 55 °C
Kapslingsklass	IP20
Lufttryck (drift)	70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN)
Lufttryck (lagring/transport)	70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2)
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2)

Standarder och bestämmelser

Skyddsklass	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
-------------	---------------------------------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Digital modul

2862958

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2862958>




Ritningar


Måttskiss



Anslutningsritning



Kopplingsschema



IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Digital modul



2862958

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2862958>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2862958>



DNV GL

Godkännande-ID: TAA00000BN



LR

Godkännande-ID: LR23398855TA



BV

Godkännande-ID: 20989_C1 BV

BSH

Godkännande-ID: 658a



RINA

Godkännande-ID: ELE121121XG

ABS

Godkännande-ID: 22-2226444-PDA



cULus Recognized

Godkännande-ID: E140324



cULus Listed

Godkännande-ID: E199827

IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Digital modul

2862958

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2862958>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 9.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	db6c8c8a-f1c7-4ea6-8e3d-c82fadb1adf7