

RAD-CAB-RG213-40 - Antennkabel



2867377

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867377>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Antennkabel, ytterdiameter: 10 mm, innerledare: styv, dämpning: 2,9 dB vid 900 MHz, anslutning: 2 x N (hane), kabellängd: 12 m



Fördelar

- UV-beständig
- För utomhusområden

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2867377
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNC6A3
Produktnyckel	DNC6A3
GTIN	4017918931735
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 922 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 884,5 g
Tullnummer	85442000
Ursprungsland	US

RAD-CAB-RG213-40 - Antennkabel

2867377

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867377>



Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp

Koaxialkabel

Elektriska egenskaper

Frekvensområde

0,1 GHz ... 1 GHz

Impedans

50 Ω

Anslutningsdata

Kontaktanslutning

Anslutningstyp

N (hane)

Anmärkning

båda sidor

Anslutningstyp

N (hane)

Materialuppgifter

Ytermantel, material

PE

Kabel/ledare

Kabellängd

12 m

Ledartyp

RG-213U

Ledarens ytterdiameter

10,00 mm

Ytermantel, material

PE

Ytermantel / färg

svart

Böjradie kontinuerlig

127,00 mm

868 / 900 MHz

2,88 dB

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur

-40 °C ... 80 °C

Omgivningstemperatur (lagring/transport)

-40 °C ... 70 °C

RAD-CAB-RG213-40 - Antennkabel



2867377

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867377>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: Ej tillämplig)
SCIP	cafc1bb5-1399-4a4d-b683-c72586941cc6