

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennkabel



2867678

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867678>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Antennkabel, ytterdiameter: 3,2 mm, innerledarna: flexibel, dämpning: 1,0 / 1,7 / 2,7 dB på 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, anslutning: MCX (hane) - SMA (hane), kabellängd 1 m



Fördelar

- Halogenfri
- Flamhämmande
- Oljebeständig
- UV-beständig
- För användning inomhus

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2867678
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNN2Z1
Produktnyckel	DNN2Z1
GTIN	4017918939045
Vikt per styck (inklusive förpackning)	33,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	33,3 g
Tullnummer	85442000
Ursprungsland	PL

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennkabel



2867678

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867678>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Koaxialkabel
------------	--------------

Elektriska egenskaper

Frekvensområde	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedans	50 Ω

Anslutningsdata

Kontaktanslutning

Anslutningstyp	MCX (male)
----------------	------------

Kontaktanslutning

Anslutningstyp	SMA (hane)
----------------	------------

Materialuppgifter

Ytermantel, material	RADOX®(LSFH)
----------------------	--------------

Kabel/ledare

Kabellängd	100 cm
Ledartyp	EF 316
Ledarens ytterdiameter	2,50 mm
Ytermantel, material	RADOX®(LSFH)
Ytermantel / färg	blå
Böjradie kontinuerlig	12,50 mm
868 / 900 MHz	1 dB
2,4 GHz	1,7 dB

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennkabel



2867678

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867678>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25 En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
--	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com