

UNO-PS/1AC/12DC/ 55W - Strömförsörjning



2902999

E-nummer: 5240047

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2902999>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER för DIN-skenemontage, IEC 60335-1, ingång: enfasig, utgång: 12 V DC / 55 W

Produktbeskrivning

UNO POWER-strömförsörjningar med grundläggande funktioner

De kompakta strömförsörjningarna UNO POWER är tack vare sin höga effekttäthet den perfekta lösningen för laster upp till 240 W särskilt i kompakta plintlådor. Nätaggregaten finns tillgängliga i olika effektklasser och byggbredder. Med sin höga verkningsgrad och sina låga tomgångsförluster uppnår de en hög energieffektivitet.

Fördelar

- Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skena
- Mer plats i kopplingsskåpet med upp till 20 % högre effekttäthet
- Maximal energieffektivitet med verkningsgrader över 90 % och genom extremt låga tomgångsförluster under 0,3 W
- Utomhusinstallation genom vare temperaturområde på -25 °C ... +70 °C

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2902999
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	CMPU12
Produktnyckel	CMPU12
GTIN	4046356728805
Vikt per styck (inklusive förpackning)	245,533 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	214 g
Tullnummer	85044095
Ursprungsland	VN

Tekniska data

Ingångsdata

AC-drift

Ingångsmärkspänningsområde	100 V AC ... 240 V AC
Ingångsspänningsområde	85 V AC ... 264 V AC
Ingångsspänningsområde AC	85 V AC ... 264 V AC
Typ av matningsspänning	AC
Inkopplingsstötström	< 30 A (typ.)
Inkopplingsströmstöt, integral (I^2t)	< 0,5 A ² s (typ.)
Frekvensområde AC	50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %
Frekvensområde (f_N)	50 Hz ... 60 Hz $\pm$ 10 %
Överbryggningsstid vid strömavbrott	> 20 ms (120 V AC)
	> 90 ms (230 V AC)
Strömförbrukning	typ. 1,3 A (100 V AC)
	typ. 0,6 A (240 V AC)
Nominell effektförbrukning	127 VA
Skyddskoppling	överspänningsskydd mot transienter; Varistor
Effektfaktor (cos phi)	0,49
Typisk inkopplingstid	< 1 s
Ingångssäkring	2 A (trög, intern)
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd	6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K)

Utgångsdata

Verkningsgrad	typ. 87 % (120 V AC)
	typ. 88 % (230 V AC)
Utgångsegenskaper	HICCUP
Nominell utspänning	12 V DC
Märkutgångsström (I_N)	4,6 A (-25 °C ... 55 °C)
Derating	55 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Återmatningshållfasthet	< 25 V DC
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP)	$\leq$ 25 V DC
Regleravvikelse	< 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %)
	< 3 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %, 10 Hz)
	< 0,1 % (Ingångsspänningsändring $\pm$ 10 %)
Rippel	< 30 mV _{SS} (vid nominella värden)
Kortslutningssäker	ja
Uteffekt	55 W
Förlusteffekt tomgång maximal	< 0,3 W
Förlusteffekt märklast maximal	< 8 W
Ökningstid	< 0,5 s (U_{OUT} (10 % ... 90 %))

UNO-PS/1AC/12DC/ 55W - Strömförsörjning



2902999

E-nummer: 5240047

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2902999>

Svarstid	< 2 ms
Möjlighet till parallellkoppling	ja, för redundans och ökad effekt
Möjlighet till seriekoppling	ja

Anslutningsdata

Ingång

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Ledararea styv min	0,2 mm ²
Ledararea styv max	2,5 mm ²
Ledararea flexibel min	0,2 mm ²
Ledararea flexibel max.	2,5 mm ²
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa med plasthylsa min.	0,2 mm ²
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa med plasthylsa max.	2,5 mm ²
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa utan plasthylsa min.	0,2 mm ²
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa utan plasthylsa max.	2,5 mm ²
Ledararea AWG min.	24
Ledararea AWG max.	14
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm
Åtdragningsmoment max	0,6 Nm

Utgång

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Ledararea styv min	0,2 mm ²
Ledararea styv max	2,5 mm ²
Ledararea flexibel min	0,2 mm ²
Ledararea flexibel max.	2,5 mm ²
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa med plasthylsa min.	0,2 mm ²
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa med plasthylsa max.	2,5 mm ²
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa utan plasthylsa min.	0,2 mm ²
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa utan plasthylsa max.	2,5 mm ²
Ledararea AWG min.	24
Ledararea AWG max.	14
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

UNO-PS/1AC/12DC/ 55W - Strömförsörjning



2902999

E-nummer: 5240047

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2902999>

Åtdragningsmoment max	0,6 Nm
-----------------------	--------

Signalering

Signaltyper	LED
-------------	-----

Elektriska egenskaper

Antal faser	1
Isolationsspänning ingång/utgång	4 kV AC (Typprovning)
	3 kV AC (Enskild provning)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Strömförsörjning
Produktfamilj	UNO POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 865000 h (40 °C)

Isoleringsegenskaper

Skyddsklass	II (i slutet kopplingskåp)
Nedsmutsningsgrad	2

Mått

Bredd	35 mm
Höjd	90 mm
Djup	84 mm

Byggmått

Monteringsavstånd höger/vänster	0 mm / 0 mm
Monteringsavstånd uppe/nere	30 mm / 30 mm

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 30 mm
Monteringsläge	horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715
Skyddslackerad	nej

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar)	V0
Kapslingsmaterial	Plast
Kåpans material	PC
Material montagefot	POM (Polyoxymethylene)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K)

UNO-PS/1AC/12DC/ 55W - Strömförsörjning



2902999

E-nummer: 5240047

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2902999>

Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (startup type tested)	-25 °C
Klimatklass	3K22 (enligt EN 60721-3-3)
Max. luftfuktighet (drift)	≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning)
Stötar	18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27)
Vibration (drift)	< 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

Standarder och bestämmelser

Standard - Effektfaktor kompensering	EN 61000-3-2
Standard - Elektrisk säkerhet	IEC 62368-1 (SELV)
Standard - Skyddslågspänning	IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV)
Standard - Säker isolation	DIN VDE 0100-410
Standard - Transformatorers säkerhet	EN 61558-2-16
Godkännande - Halvledarbranschens krav vad gäller spänningsvariationer i elnät	EN 61000-4-11

Nätspänningsfall

Normbeteckning	Krav i halvledarbranschen i förhållande till avbrott i nätspänningen
Standarder/föreskrifter	SEMI F47 - 0706 (180 V AC)

Godkännanden

CSA	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
	CSA-C22.2 No. 107.1-01
	CAN/CSA-C22.2 nr 213 klass I, division 2, grupper A, B, C, D T4A (Hazardous Location)
UL-godkännanden	UL/C-UL Listed UL 508
	UL/C-UL-listad ANSI/ISA-12.12.01 klass I, division 2, grupper A, B, C, D T4A (Hazardous Location)
	UL/C-UL Recognized UL 60950-1

Överensstämmelse/godkännanden

SIL enligt IEC 61508	0
----------------------	---

EMC-data

Elektromagnetisk påverkan	Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
Lågspänningsdirektiv	Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU
EMC-krav, elektromagnetisk emission	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
EMV-krav, EMC-tålighet	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2

Urladdning av statisk elektricitet

Normer/föreskrifter	EN 61000-4-2
---------------------	--------------

UNO-PS/1AC/12DC/ 55W - Strömförsörjning



2902999

E-nummer: 5240047

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2902999>

Urladdning av statisk elektricitet

Kontakturladdning	6 kV (Testskaphetsgrad 3)
Lufturladdning	8 kV (Testskaphetsgrad 3)
Anmärkning	Kriterium A

Elektromagnetiskt HF-fält

Normer/föreskrifter	EN 61000-4-3
---------------------	--------------

Elektromagnetiskt HF-fält

Frekvensområde	80 MHz ... 1 GHz
Testfältstyrka	10 V/m (Testskaphetsgrad 3)
Frekvensområde	1 GHz ... 6 GHz
Testfältstyrka	10 V/m (Testskaphetsgrad 3)
Anmärkning	Kriterium A

Snabba transienter (burst)

Normer/föreskrifter	EN 61000-4-4
---------------------	--------------

Snabba transienter (burst)

Ingång	4 kV (Testskaphetsgrad 4 - osymmetrisk)
Utgång	2 kV (Testskaphetsgrad 3 - osymmetrisk)
Anmärkning	Kriterium A

Stötspänningsbelastning (surge)

Normer/föreskrifter	EN 61000-4-5
---------------------	--------------

Stötspänningsbelastning (surge)

Ingång	2 kV (Testskaphetsgrad 3 - symmetrisk)
	4 kV (Testskaphetsgrad 4 - osymmetrisk)
Utgång	1 kV (Testskaphetsgrad 2 - symmetrisk)
	0,5 kV (Testskaphetsgrad 3 - osymmetrisk)
Anmärkning	Kriterium A

Ledningsstyrd påverkan

Normer/föreskrifter	EN 61000-4-6
---------------------	--------------

Ledningsstyrd påverkan

Ingång/utgång	asymmetrisk
Frekvensområde	0,15 MHz ... 80 MHz
Anmärkning	Kriterium A
Spänning	10 V (Testskaphetsgrad 3)

Spänningsfall

Normer/föreskrifter	EN 61000-4-11
Spänning	230 V AC
Frekvens	50 Hz

UNO-PS/1AC/12DC/ 55W - Strömförsörjning



2902999

E-nummer: 5240047

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2902999>

Spänningsbortfall	70 %
Antal perioder	25 perioder
Extratext	Klass 3
Anmärkning	Kriterium A
Spänningsbortfall	40 %
Antal perioder	10 perioder
Extratext	Klass 3
Anmärkning	Kriterium A
Spänningsbortfall	0 %
Antal perioder	1 period
Extratext	Klass 3
Anmärkning	Kriterium A

Störutsändning

Normer/föreskrifter	EN 61000-6-3
Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad / EMC 1
Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad / EMC 1

Kriterier

Kriterium A	Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser.
Kriterium B	Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar.

UNO-PS/1AC/12DC/ 55W - Strömförsörjning




2902999

E-nummer: 5240047

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2902999>

Ritningar

Kopplingsschema



UNO-PS/1AC/12DC/ 55W - Strömförsörjning



2902999

E-nummer: 5240047

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2902999>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2902999>



cUL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 214596



UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 214596



IECEE CB Scheme

Godkännande-ID: DK-31753-A1-UL



EAC

Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 214596



EAC

Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



UL Listed

Godkännande-ID: E123528



cUL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 214596



cUL Listed

Godkännande-ID: E123528



IECEE CB Scheme

Godkännande-ID: DE/PTZ/0117

CoC / Compliance Statement

Godkännande-ID: 23-4790836992

UNO-PS/1AC/12DC/ 55W - Strömförsörjning



2902999

E-nummer: 5240047

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2902999>

CoC / Compliance Statement

Godkännande-ID: 24-390-00



cUL Listed

Godkännande-ID: FILE E 199827



UL Listed

Godkännande-ID: E199827

UNO-PS/1AC/12DC/ 55W - Strömförsörjning



2902999

E-nummer: 5240047

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2902999>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 9.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

2902999

E-nummer: 5240047

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2902999>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	f616f0f6-d25f-4ca1-928e-ec7430f56105

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	4,326 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com