

EU5E-SWD-2A2A PXC - In-/utgångsmodul



2903104

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903104>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



SmartWire-DT™ analog modul för anslutning av analoga in-/utgångssignaler, 2 ingångar (0-10 V, 0-20 mA) och 2 utgångar (0-10 V, 0-20 mA, individuellt konfigurerbar).

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2903104
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK7455
Produktnyckel	DK7455
GTIN	4046356712675
Vikt per styck (inklusive förpackning)	114,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	114,6 g
Tullnummer	85371091
Ursprungsland	DE

EU5E-SWD-2A2A PXC - In-/utgångsmodul



2903104

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903104>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Expansionsmodul
------------	-----------------

Ingångsdata

Benämning ingång	Analoga ingångar
Antal ingångar	2

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 16

SmartWire™-DT

Anslutningstyp	Stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	8
Anmärkning	för SmartWire-DT ingång SWD4-8SF2-5 PXC

Gränssnitt

Data: SmartWire™-DT

Datahastighet	125 kBd / 250 kBd
Anslutningstyp	Hankontakt, 8-polig

Mått

Bredd	35 mm
Höjd	90 mm
Djup	101 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-25 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	EN 50178
---------------------	----------

Montering

EU5E-SWD-2A2A PXC - In-/utgångsmodul

2903104

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903104>



Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---