

RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennkabel

2903265

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903265>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Antennkabel, ytterdiameter: 5 mm, innerledare: styv, dämpning: 0,9 / 1,3 / 2,0 dB vid 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, anslutning: N (male) -> RSMA (male), kabellängd: 2 m



Produktbeskrivning

Koaxial-antennadapterkabel, N (hane) -> RSMA (hane), 50 Ω , 2,0 m

Fördelar

- Låg dämpning
- UV-beständig
- För utomhusområden

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2903265
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNC6A3
Produktnyckel	DNC6A3
GTIN	4046356743457
Vikt per styck (inklusive förpackning)	109,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	108 g
Tullnummer	85442000
Ursprungsland	US

RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennkabel

2903265

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903265>



Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp

Koaxialkabel

Elektriska egenskaper

Frekvensområde

0,3 GHz ... 6 GHz

Impedans

50 Ω

Anslutningsdata

Anslutningstyp

RSMA (hane)

Anslutningstyp

N (hane)

Materialuppgifter

Ytermantel, material

PE

Kabel/ledare

Kabellängd

2 m

Ledartyp

195

Ledarens ytterdiameter

4,95 mm

Ytermantel, material

PE

Ytermantel / färg

svart

Böjradie kontinuerlig

12,70 mm

868 / 900 MHz

0,9 dB

2,4 GHz

1,4 dB

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur

-40 °C ... 85 °C

Godkännanden

CE

Certifikat

CE-konform

RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennkabel

2903265

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903265>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	0a7a303f-00bb-444b-8e91-660645eba039