

PLC-RPT-120UC/21-21 - Relämodul



2900335

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900335>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BPT.../21-21 med Push-in anslutning och jackbart miniatyrrelä med effektkontakt, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 2 växlande kontakter, ingångsspänning 120 V AC/DC

Fördelar

- Smal byggform
- Effektiv anslutning till systemkablagen med hjälp av V8-adaptorn
- Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
- RT-III tätat relä
- Integrerad ingångs- och avstörningskoppling
- Funktionella jackbara bryggor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2900335
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK62B8
Produktnyckel	DK62B8
GTIN	4046356507288
Vikt per styck (inklusive förpackning)	71,15 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	71,15 g
Tullnummer	85364900
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Relämodul
Produktfamilj	PLC-INTERFACE
Användning	Universal
Driftsätt	100 % ED
Mekanisk livslängd	3x 10 ⁷ kopplingar

Isoleringsegenskaper

Isolering	säker isolering ingång/utgång
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Status för dataunderhåll

Datum för senaste dataunderhåll	03.07.2025
---------------------------------	------------

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,5 W
Märkstötspänning	6 kV

Ingångsdata

Magetiseringssida

Ingångsmärkspänning U _N	120 V AC
	110 V DC
Ingångsspänningsområde	102 V AC ... 168 V AC (20 °C)
	85,8 V DC ... 154 V DC (20 °C)
Märkspänning (anslutet elektromekaniskt relä)	110 V DC
Drivenhetens kopplingsförhållande	monostabil
Drivenhet (polning)	polad
Typisk ingångsström vid U _N	4,2 mA (vid 110 VDC)
	4,5 mA (vid 120 V AC)
Typisk tillslagstid	7 ms
Typisk utlösningstid	10 ms
Skyddskoppling	likriktarbrygga; likriktarbrygga
Driftindikering	LED gul

Utgångsdata

Direktstart

Kontaktutförande	2 växlande kontakter
Typ av kopplingskontakt	Enkelkontakt
Kontaktmaterial	AgNi
Kopplingsström maximal	250 V AC/DC (Vid spänningar större än 250 V (L1, L2, L3) mellan likadana plintar på närliggande moduler ska skiljeplattan

PLC-RPT-120UC/21-21 - Relämodul

2900335

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900335>



	PLC-ATP placeras. En potentialbryggning sker sedan med FBST 8-PLC...eller...FBST 500...)
Minimal kopplingsspänning	5 V AC/DC (10 mA)
Kontinuerlig strömbegränsning	6 A
Maximal inkopplingsström	15 A (300 ms)
Minimal kopplingsström	10 mA (5 V)
Bryteffekt (resistiv last) maximal	140 W (vid 24 V DC)
	85 W (vid 48 V DC)
	60 W (vid 60 V DC)
	44 W (vid 110 VDC)
	60 W (vid 220 VDC)
Brytförmåga	1500 VA (vid 250 V AC)
	2 A (vid 24 V, DC13)
	3 A (vid 24 V, AC15)
	3 A (vid 120 V, AC15)
	0,2 A (vid 250 V, DC13)
	3 A (vid 250 V, AC15)

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Push-in-anlutning
Avisoleringslängd	10 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Enkel trådändhylsa)
	2x 0,5 mm ² ... 1 mm ² (TWIN-trådändhylsa)
Ledarare AWG	26 ... 14

Mått

Bredd	14 mm
Höjd	80 mm
Djup	94 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling)	V0 (Kapsling)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Relä)	RT III (Reläer)
Kapslingsklass (Reläsockel)	IP20 (Reläsockel)
Drifttemperatur	-40 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkännanden

PLC-RPT-120UC/21-21 - Relämodul



2900335

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900335>

CE

Certifikat	CE-konform
------------	------------

UKCA

Certifikat	UKCA-konform
------------	--------------

Godkännande för fartygsbyggnation

Certifikat	TAE0000196
------------	------------

Test för skadliga gaser

Märkning	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Data för fartygsbyggnad

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-data

Elektromagnetisk påverkan	Överensstämmelse med EMC-direktivet
Lågspänningsdirektiv	Konformitet med NS-direktiv

Standarder och bestämmelser


Normer/föreskrifter	IEC 60947-5-1
---------------------	---------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

Ritningar

Diagram




Kurva A

maximalt tillåten kontinuerlig spänning $U_{\max}$ vid max. kontinuerlig ström på kontaktsidan (se resp. tekniska data).


Kurva B

minimalt tillåten omkopplingsspänning $U_{\min}$ enligt fränslag (se motsvarande tekniska data)



Bryteffekt

Diagram



Tillåten luftfuktighet för drift och förvaring.


Se till att beakta den maximalt tillåtna omgivningstemperaturen enligt databladet.

Område A: Förhindra isbildning vid omgivningstemperaturer på ≤ 0 °C

Område B: Förhindra fuktbildning vid omgivningstemperaturer på > 0 °C

Under 30 hela dagar som är naturligt fördelade över året tillåts en luftfuktighet på 95 % vid en omgivningstemperatur på ≤ 25 °C.

Kopplingsschema



PLC-RPT-120UC/21-21 - Relämodul



2900335

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900335>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900335>



EAC

Godkännande-ID: RU*C-DE.*08.B.00010



DNV GL

Godkännande-ID: TAE0000196



cULus Listed

Godkännande-ID: E140324

PLC-RPT-120UC/21-21 - Relämodul

2900335

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900335>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nummer: Ej tillämplig)
	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	ebf619ab-416c-4517-810e-22f8be443e4c

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
 Linvägen 2
 S-14144 Huddinge
 +46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com