

VIP-PT/FLK16/DS/FU/LED/AN/DV - Passiv modul



2903599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903599>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

VARIOFACE-anslutningsmodul, för 8 kanaler



Fördelar

- Denna systemspecifika överföringsmodul för DeltaV-komponenter används tillsammans med respektive systemkabel
- Knivfrånskiljning per kanal
- Jackbar säkring per kanal

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2903599
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DK212K
Produktnyckel	DK212K
GTIN	4046356948135
Vikt per styck (inklusive förpackning)	231,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	99,99 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	US

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	16

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	24 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	63 mA (bestyckad med 63 mA-säkring vid leveransen)

Kompatibelt styrsystem EMERSON DeltaV

Passande I/O-kort	VE4003S2B4
	VE4005S2B3
	VE4003S2B5
	SE4003S2B4

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 14

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	16
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering finns	ja, vid säkringsbortfall
------------------------	--------------------------

Mått

Artikelmått

Bredd	57,1 mm
Höjd	110,8 mm
Djup	62,9 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
------	----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

2903599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903599>

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	DIN EN 50178
---------------------	--------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri


Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

Handelsbegränsning

CE-information	Produkterna finns endast till försäljning för export utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
----------------	--

Ritningar



Kopplingsschema VIP-PT/FLK16/DS/FU/LED/AN/DV

2903599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903599>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903599>

 CSA Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
	24 V	0,063 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
	24 V	0,063 A	26 - 14	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
	24 V	0,063 A	26 - 14	-

VIP-PT/FLK16/DS/FU/LED/AN/DV - Passiv modul



2903599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903599>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

2903599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903599>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, ingen kvalificering för den europeiska marknaden
---	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
--	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com