


VIP-2/SC/PDM-2/48 - Potentialfördelare



2903717

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903717>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, med två potentialskenor (P1, P2) för potentialfördelning, för montering på NS 35 skenor. Modulbredd: 131,5 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2903717
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2114
Produktnyckel	DK2114
GTIN	4046356813778
Vikt per styck (inklusive förpackning)	278,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	278,7 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	US

Tekniska data

Anmärkning

Isolationskapslingens utförande	Polyamid PA oförstärkt
Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Potentialfördelare
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Potentialanslutningar	per potential (P1, P2) 2 matningsplintar/24 fördelarplintar

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	250 V AC/DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	15 A
Summaström alla förgreningar maximalt	30 A (per potential)

Ingångsdata

Potentialanslutningar	per potential (P1, P2) 2 matningsplintar/24 fördelarplintar
-----------------------	---

Anslutningsdata

Matning

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Antal anslutningar	2
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 10

Fördelning

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Antal anslutningar	24
Poltal	2
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

VIP-2/SC/PDM-2/48 - Potentialfördelare



2903717

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903717>

Ledarare AWG	24 ... 12
--------------	-----------

Mått

Bredd	131,5 mm
Höjd	65,5 mm
Djup	45,1 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
------	----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C (ANVISNING: vid max. relativ luftfuktighet < 90%.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C (ANVISNING: vid max. relativ luftfuktighet < 90%.)
Höjdläge	< 2000 m
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	90 %

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	EN IEC 61010-2-201
---------------------	--------------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

VIP-2/SC/PDM-2/48 - Potentialfördelare


2903717

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903717>



Ritningar

Kopplingsschema



VIP-2/SC/PDM-2/48 - Potentialfördelare



2903717

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903717>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903717>

 CSA Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
Utgång	250 V	12 A	30 - 12	-
Ingång	250 V	12 A	30 - 10	-

 CSAus Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
Utgång	250 V	12 A	30 - 12	-
Ingång	250 V	12 A	30 - 10	-

VIP-2/SC/PDM-2/48 - Potentialfördelare



2903717

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903717>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400609
ECLASS-15.0	27400609

ETIM

ETIM 9.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

2903717

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903717>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com