

VIP-3/PT/HD62SUB/F - Anslutningsmodul



2904275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904275>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, med push-in anslutningar och High-Density D-SUB hona, för montering på NS 35 skenor, poltal: 62

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2904275
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2122
Produktnyckel	DK2122
GTIN	4046356814843
Vikt per styck (inklusive förpackning)	280,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	280,4 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

VIP-3/PT/HD62SUB/F - Anslutningsmodul



2904275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904275>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	62

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	25 V AC
	60 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A
Märkstötspänning	1,2 kV

Anslutningsdata

Anslutning 1 (styrsystemsnivå)

Anslutningstyp	High Density D-SUB hona
Skruvgänga	UNC 4-40
Antal anslutningar	1
Poltal	62

Anslutning 2 (fältnivå)

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Poltal	63
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Artikelmått

Bredd	113 mm
Höjd	75,8 mm
Djup	63 mm

Materialuppgifter

VIP-3/PT/HD62SUB/F - Anslutningsmodul



2904275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904275>

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	EN 50178
---------------------	----------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

VIP-3/PT/HD62SUB/F - Anslutningsmodul




2904275


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904275>

Ritningar

Måttskiss



Kopplingsschema



universiellt kopplingsschema

VIP-3/PT/HD62SUB/F - Anslutningsmodul



2904275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904275>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904275>

 CSA Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	105 V	1 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

 CSAus Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	105 V	1 A	28 - 14	-

VIP-3/PT/HD62SUB/F - Anslutningsmodul



2904275

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904275>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	1ed42f3a-6899-4e2d-8d06-a33ba1c0a5aa