

ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN - Kapslingsunderdel



2908731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908731>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, med FE-kontakt, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 17,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, tvärförbindelse: integrerad busskontakt, potal tvärförbindning: 10, Busskontakt: 10 parallella kontakter

Fördelar

- Montering utan verktyg
- Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
- Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2908731
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ACHAAB
Produktnyckel	ACHAAB
GTIN	4017918160654
Vikt per styck (inklusive förpackning)	47,96 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	47,96 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN - Kapslingsunderdel



2908731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908731>

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
Rekommendation	Material kontaktpads för busskontakt, galvaniskt guld (hårdguld)

Artikelegenskaper


Produkttyp	Kapslingsunderdel
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME
Produktfamilj	ME 17,5..
Konstruktion	Kapslingsunderdel med ventilationsöppningar, täcklock erforderligt som komplettering av modulen
Ventilationsöppning finns	ja

Elektriska egenskaper

Egenskaper

Märkström I_N	8 A (Parallella kontakter)
Märkspänning (III/3)	63 V
Mätstötspänning (III/3)	1,5 kV
Mätspänning (III/2)	150 V
Mätstötspänning (III/2)	2,5 kV
Märkspänning (II/2)	300 V
Mätstötspänning (II/2)	2,5 kV

Mått

Måttskiss	
Delning	3,81 mm
Bredd [b]	17,6 mm
Höjd [h]	99 mm

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Materialuppgifter

Materialuppgifter - kontakt

ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN - Kapslingsunderdel



2908731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908731>

Material, kontakt	Kopparlegering
Ytbeskaffenhet	förgylld

Materialuppgifter - kapsling

Färg (Kapsling)	grön (6021)
Isolationsmaterial	PA
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Kontakt

Anslutning 1

Isolationsmaterial	PA
CTI enligt IEC 60112	600

Elektrisk testning

Luft- och krypsträckor |

Provspecifikation	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolationsgrupp	I
Märkisolationsspänning (III/3)	63 V
Nominell stötspänning (III/3)	1,5 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3)	0,8 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3)	1,6 mm
Märkisolationsspänning (III/2)	150 V
Nominell stötspänning (III/2)	2,5 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2)	1,5 mm
krypsträckans lägsta värde (III/2)	0,8 mm
Märkisolationsspänning (II/2)	300 V
Nominell stötspänning (II/2)	2,5 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2)	1,5 mm
krypsträckans lägsta värde (II/2)	1,5 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på deratingkurvan)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Uppgifter om kretskort

Antal kretskortsfästen	1
------------------------	---

ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN - Kapslingsunderdel



2908731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908731>

Typ av kretskortsmontering	Insats (som tillval med låsanordning i form av draglås för kretskort)
Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong


ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN - Kapslingsunderdel

2908731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908731>

Ritningar

Måttskiss



Schematisk bild som åskådliggör artikelns dimensioner. Bilden visar inte den önskade produkten. För ytterligare detaljer, se produktbeteckningarna under rubriken "Downloads" (nedladdningar).

ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN - Kapslingsunderdel



2908731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908731>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908731>

cUL Recognized Godkännande-ID: FILE E 60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
B				
	300 V	8 A	-	-
D				
	300 V	8 A	-	-

UL Recognized Godkännande-ID: FILE E 60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
B				
	300 V	8 A	-	-
D				
	300 V	8 A	-	-

ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN - Kapslingsunderdel



2908731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908731>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN - Kapslingsunderdel



2908731

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908731>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com