

WP 06T - Webbpanel



2913645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2913645>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Webbpanel med 14,5 cm (5,7") grafikkompatibel TFT-display, 320 x 240 pixlar, 1x Ethernet, 2x USB och integrerad mikrowebbläsare

Fördelar

- Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
- Enkelt enhetsbyte - visualiseringsprojektet är sparat på PLC:n (webbserver)
- Mikrobrowser (WebVisit-klient) standardmässigt integrerat i alla enheter
- Display i storlekar från 8,9 cm (3,5") till 38,1 cm (15") finns tillgängliga
- Kort drifttagningstid
- Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
- Små underhållskostnader, eftersom projekt endast behöver anpassas en gång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2913645
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRCABD
Produktnyckel	DRCABD
GTIN	4046356460491
Vikt per styck (inklusive förpackning)	759 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	690 g
Tullnummer	84714100
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Operatörspanel
------------	----------------

Datorinformation

Processor	Arm9™, 200 MHz
Operativsystem	Windows® CE 5.0
Arbetsminne	64 MB SDRAM
Lagringsminne	Flash, 32 MB

Display

Display-typ	14.5 cm / 5.7"-TFT
Bildskärmsupplösning	320 x 240 Pixel (QVGA)
Touch-teknik	analog-resistiv (polyester)
Displaybelysningstyp	LED
Ljusstyrka	400 cd/m² typiskt (reglerbar)
MTBF	40000 h
Antal färger	65536 färger

Gränssnitt

Gränssnitt	2x USB Host 2.0
Nätverk	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Bussystem	utan bussystem

Systemegenskaper

Användarprogram	MicroBrowser
-----------------	--------------

Elektriska egenskaper

Försörjning

Matningsspänning	24 V DC ±20 %
Strömförbrukning typisk	0,4 A

Montering

Monteringssätt	Frontmontering
----------------	----------------

Materialuppgifter

Material frontplatta	Aluminium (naturligt eloxerad)
Kåpans material	Förzinkad stålplåt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65 (front), IP20 (baksida)
	NEMA 4X

Drifttemperatur	0 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 85 % (ingen daggbildning)
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	10 % ... 95 % (ingen daggbildning)
Stötar	DIN EN 60068-2-27
Vibration (drift)	DIN EN 60068-2-6

Mått

Bredd	168 mm
Höjd	126 mm
Djup	47 mm

Yttermått

Bredd / Höjd / Djup	168 mm / 126 mm / 5 mm (Frontplattans mått)
---------------------	---

Byggmått

Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup	160 mm / 118 mm / 42 mm
-------------------------------	-------------------------

2913645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2913645>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2913645>



UL Listed

Godkännande-ID: E205795



cUL Listed

Godkännande-ID: E205795



EAC-RoHS

Godkännande-ID: RU*-DE*35.B.00394/20



RINA

Godkännande-ID: ELE290320XG

ABS

Godkännande-ID: 20-2059682-PDA

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC001412
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	ace9f56b-90bb-4953-b69d-6657f9f40d2c