


RIF-4-BPT/3X21 - Reläsockel

2900961

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900961>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Reläsockel RIF-4..., för högeffektsrelä med 2 eller 3 växlande eller 3 slutande kontakter, push-in anslutning, möjlighet till anslutning av ingångs-/skyddskrets, för montering på NS 35/7,5

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2900961
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK6525
Produktnyckel	DK6525
Katalogsida	Sida 310 (C-5-2019)
GTIN	4046356733199
Vikt per styck (inklusive förpackning)	117,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	119,7 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

RIF-4-BPT/3X21 - Reläsockel



2900961

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900961>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Reläsockel
Produktfamilj	RIFLINE complete

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	440 V AC
	250 V DC
Märkström I_N	max. 16 A (Applikations-/bestyckningsberoende)
Skyddskoppling	Beroende av valda ingångs-/avstörningsmoduler

Anslutningsdata

Spolsida

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Trådändhylsor med plasthylsor)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Trådändhylsa med plasthylsa, två ledare på dubbelplint)
Ledarare AWG	26 ... 16 (styv)
	26 ... 16 (flexibel)

Kontaktsida

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Avisoleringslängd	10 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (Trådändhylsor med plasthylsor)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Trådändhylsa med plasthylsa, två ledare på dubbelplint)
Ledarare AWG	26 ... 14 (styv)
	26 ... 14 (flexibel)

Mått

Borrhål

Diameter	3,2 mm
Bredd	43 mm
Höjd	111 mm
Djup Monteringsbygel	90 mm (Med monteringsbygel)

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
------	----------------

RIF-4-BPT/3X21 - Reläsockel



2900961

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900961>

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2 (Kapsling)
--------------------------------	---------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C (Applikations-/bestyckningsberoende)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkännanden

Test för skadliga gaser

Märkning	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageriktning	valfri

RIF-4-BPT/3X21 - Reläsockel



2900961

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900961>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900961>



CSA

Godkännande-ID: 76787



UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 113228



EAC

Godkännande-ID: RU D-DE.B*00573/18

RIF-4-BPT/3X21 - Reläsocket

2900961

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900961>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-4-BPT/3X21 - Reläsockel



2900961

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900961>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com