


FL COUPLER SC-DUPLEX - Fiberoptisk koppling



2901788

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901788>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Koppling, SC-Duplex/SC-Duplex, kan användas för Multimode- och Singlemode-glasfiber, PCF- och polymerfiber

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2901788
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNACG
Produktnyckel	ABNIDA
GTIN	4046356633468
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,14 g
Tullnummer	85367000
Ursprungsland	CH

FL COUPLER SC-DUPLEX - Fiberoptisk koppling



2901788

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901788>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produktyp	Datakontakt
Användning	Fiberoptisk koppling
Sensortyp	Ethernet
Portar	2
Anslutning	SC-Duplex enligt IEC 61754-4
Antal platser	1
Antal kortplatser	2


Elektriska egenskaper

Dämpning	< 0,2 dB
----------	----------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Koppling
----------------	----------

Mått

Måttskiss	
Bredd	35 mm
Höjd	9,3 mm
Djup	27,4 mm

Mekanisk karakteristik

Diameter hylsa	2,50 mm
----------------	---------

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material kontakt	keramisk zirkonium
Kåpans material	Plast

Kabel/ledare

Ledartyp	Glasfiber
----------	-----------

Fiberoptisk kabel

Antal fibrer	2
Fibertyp	Glasfiber Multimode 50/125 µm
Dämpning	≤ 0,2 dB

Mekaniska egenskaper

FL COUPLER SC-DUPLEX - Fiberoptisk koppling



2901788

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901788>

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 1000
---------------------	-------------

Karakteristik

Dämpning	$< 0,2$ dB
----------	------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 50 °C
Beständighet mot UV-strålning	nej

FL COUPLER SC-DUPLEX - Fiberoptisk koppling





2901788

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901788>

Ritningar

Måttskiss



FL COUPLER SC-DUPLEX - Fiberoptisk koppling

2901788

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901788>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

FL COUPLER SC-DUPLEX - Fiberoptisk koppling



2901788

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901788>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com