

# RIF-0-BPT/1 - Reläsockel

2901873

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901873>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Reläsockel RIF-0..., för miniatyreffektreläer med 1 slutande kontakt eller optokopplare, push-in anslutning, för montering på NS 35/7,5

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 2901873       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | DK6521        |
| Produktnyckel                          | DK6521        |
| GTIN                                   | 4046356733120 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 19,443 g      |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 19,25 g       |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | CN            |

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Produkttyp    | Reläsockel       |
| Produktfamilj | RIFLINE complete |

### Elektriska egenskaper

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Märkspänning $U_N$ | 250 V AC/DC (Kontaktsida)                     |
| Märkström $I_N$    | max. 8 A (Applikations-/bestyckningsberoende) |
| Skyddskoppling     | Brytdiod                                      |

### Ingångsdata

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Ingångsspänningsområde | 12 V DC ... 24 V DC |
|------------------------|---------------------|

### Anslutningsdata

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutningstyp     | Push-in-anslutning                                                                                                           |
| Avisoleringslängd  | 8 mm                                                                                                                         |
| Ledararea styv     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                 |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup><br>0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Trådändhylsor med plasthylsor) |
| Ledarare AWG       | 24 ... 16                                                                                                                    |

### Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd  | 93 mm  |
| Djup  | 66 mm  |

### Materialuppgifter

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Färg                                      | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V2 (Kapsling)  |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                          | -40 °C ... 85 °C (Applikations-/bestyckningsberoende) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C                                      |

### Godkännanden

#### Test för skadliga gaser

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group<br>EN 60068-2-60 |
|----------|---------------------------------------------|

### Montering

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
|----------------|------------------|

# RIF-0-BPT/1 - Reläsockel

2901873


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901873>



|                |        |
|----------------|--------|
| Monteringsläge | valfri |
|----------------|--------|

## Ritningar

Kopplingsschema



# RIF-0-BPT/1 - Reläsockel



2901873

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901873>

## Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901873>



**CSA**

Godkännande-ID: 76787



**UL Recognized**

Godkännande-ID: FILE E 113228



**EAC**

Godkännande-ID: RU D-DE.B\*00573/18

**DNV**

Godkännande-ID: TAA000018V

# RIF-0-BPT/1 - Reläsocket

2901873

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901873>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001456 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja           |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 7(a), 7(c)-I |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

## EU REACH SVHC

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: Ej tillämplig)      |
| SCIP                                               | 28363b6a-bf6a-426b-a849-14baf61bba64 |