

# EMG-KA - Lock

2941510

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2941510>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Plint-/skruvlock, setet består av 50 remsor vardera för plintar och skruvöppningar, 1 remsa täcker 12 anslutningspunkter.

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 2941510       |
| Antal/förp.                            | 50 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 50 Styck      |
| Försäljningskod                        | ACHCBZ        |
| Produktnyckel                          | ACHCBZ        |
| GTIN                                   | 4017918080488 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,83 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,83 g        |
| Tullnummer                             | 39269097      |
| Ursprungsland                          | DE            |

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                |            |
|----------------|------------|
| Produkttyp     | Blindplugg |
| Kapslingstyp   | Kapsling   |
| Kapslingsserie | EMG        |
| Produktfamilj  | EMG        |

### Materialuppgifter

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | PA              |
| Ytbeskaffenhet  | obehandlad      |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C |
|-----------------|-------------------|

# EMG-KA - Lock

2941510

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2941510>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)