

EMG100-H 15MM KLAR - Skyddskåpa



2943152

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2943152>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Täckhuv, för komponenternas berörings- och dammskydd, i klart utförande. Höjd: 15 mm, bredd: 100 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2943152
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ACHCBA
Produktnyckel	ACHCBA
Katalogsida	Sida 714 (C-1-2013)
GTIN	4017918080983
Vikt per styck (inklusive förpackning)	17,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	17,4 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

EMG100-H 15MM KLAR - Skyddskåpa



2943152

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2943152>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Täckhuv
Kapslingstyp	Kapsling
Kapslingsserie	EMG
Produktfamilj	EMG100
Poltal	38
utförande	Skyddskåpa
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Bredd	100 mm
Djup	75 mm
Längd	38 mm

Materialuppgifter

Färg	transparent
Färg (Kapsling)	transparent
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Kåpans material	PC
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C

Montering

Monteringssätt	Montera
----------------	---------

EMG100-H 15MM KLAR - Skyddskåpa

2943152

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2943152>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG100-H 15MM KLAR - Skyddskåpa



2943152

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2943152>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com