

# P 1-EMG 25 - Kretskort


2947190

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947190>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kretskort



## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 2947190       |
| Antal/förp.                            | 20 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 20 Styck      |
| Försäljningskod                        | ACHCBZ        |
| Produktnyckel                          | ACHCBZ        |
| GTIN                                   | 4017918082666 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,03 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5 g           |
| Tullnummer                             | 85340019      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# P 1-EMG 25 - Kretskort

2947190

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947190>




## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                |           |
|----------------|-----------|
| Produkttyp     | Kretskort |
| Kapslingsserie | EMG       |
| Produktfamilj  | EMG       |

## Ritningar



Rastermått 5 mm

a = bestyckningsbar yta 38 mm i kåpan

b = bestyckningsbar yta 45 mm i kapslingen


# P 1-EMG 25 - Kretskort

2947190

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947190>



Måttskiss



1 = kretskortets överkant

B = byggbredd

# P 1-EMG 25 - Kretskort

2947190

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947190>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27260692 |
| ECLASS-15.0 | 27260692 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)