

VIP-8RPT-120AC/1AU/DI/PLC - Aktivmodul



2904576

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904576>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

VARIOFACE Professional digital ingångsmodul med åtta kanaler, ett jackbart slutande miniatyrrelä för varje kanal, för 120 VAC



Fördelar

- Liten byggbredd på endast 92,7 mm
- LED-statusindikering per signalkrets och spänningsförsörjning
- Jackbara miniatyrreläer med vardera en slutande kontakt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2904576
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DK2141
Produktnyckel	DK2141
GTIN	4046356948876
Vikt per styck (inklusive förpackning)	330,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	99,99 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	US

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Antal kanaler	8
Driftsätt	100 % ED
Mekanisk livslängd	2x 10 ⁷ kopplingar

Elektriska egenskaper

Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-1500

Passande I/O-kort	6ES7521-1BH00-0AB0
	6ES7521-1BH50-0AA0
	6ES7521-1BL00-0AB0

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Passande I/O-kort	1756-IB32
	1756-IN16
	1756-IB16
	1756-IC16

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY PLC 5

Passande I/O-kort	1771 IBN
	1771 OBN

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY SLC 500

Passande I/O-kort	1746 IB 32
-------------------	------------

Kompatibelt styrsystem GE-FANUC RX3i

Passande I/O-kort	IC694MDL754
	IC694MDL660

Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C200

Passande I/O-kort	TC-IDD 321
	TC-ODD 321

Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC Q

Passande I/O-kort	QX81
	QY81P
	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QX71
	QX72

VIP-8RPT-120AC/1AU/DI/PLC - Aktivmodul



2904576

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904576>

	QY41P
	QY42P
	QY71
	QH42P
	QX82
	QX82-S1
	QY82P

Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC L

Passande I/O-kort	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	120 V AC $\pm 10\%$ (Försörjning, 2 A)
Ingångsspänningsområde enligt U_N	0,9 ... 1,1
Ingångsspänningsområde	108 V AC ... 132 V AC
Typisk ingångsström vid U_N	3,5 mA (per kanal)
Typisk tillslagstid	6 ms
Typisk utlösningstid	15 ms
Skyddskoppling	Brytdiod; Brytdiod
Driftindikering	LED grön
Statusindikering/kanal	LED gul

Utgångsdata

Direktstart

Kontaktutförande	1 slutkontakt
Kontaktmaterial	AgSnO, hårdförgylld
Kopplingsström maximal	24 V DC
	24 V DC
Minimal kopplingsspänning	100 mV (10 mA)
Max. kontinuerlig ström	50 mA
Minimal kopplingsström	1 mA
Felidentifiering (Kabelbrott/Kortslutning)	nej

Anslutningsdata

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Avisoleringslängd	8 mm
Antal anslutningar	1
Poltal	14

VIP-8RPT-120AC/1AU/DI/PLC - Aktivmodul



2904576

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904576>

Delning	2,54 mm
---------	---------

Fältnivå

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Poltal	14
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 14

Signalering

Statusindikering finns	ja
------------------------	----

Mått

Bredd	92,7 mm
Höjd	109,8 mm
Djup	63 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
------	----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	DIN EN 50178
---------------------	--------------


Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

Ritningar



VIP-8RPT-120AC/1AU/DI/PLC - Aktivmodul

2904576

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904576>



Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com