

RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenn

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904802>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Fördelar

- Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen
- Für fritt rörliga applikationer

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2904802
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNC6A3
Produktnyckel	DNC6A3
GTIN	4046356916844
Vikt per styck (inklusive förpackning)	171,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	171,5 g
Tullnummer	85177100
Ursprungsland	US

RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenn

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904802>



Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp	Antenn
Vinst	2,15 dBi
Öppningsvinkel vertikal	50 °
Öppningsvinkel horisontell	360 °
Polarisation	vertikal

Elektriska egenskaper

Frekvensband	900 MHz
Frekvensområde	868 MHz ... 960 MHz
Impedans	50 Ω
Effekt maximal	100,00 W
Fast vågförhållande VSWR i 50 Ω-system	≤ 2,50


Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp

N (female)

Mått

Måttskiss	
Höjd	84 mm
Diameter	36 mm

Materialuppgifter

Material	Xenoy 5720U-7014
----------	------------------

Kabel/ledare

Anslutningskabel	nej
------------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP66
----------------	------

RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenn



2904802

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904802>

Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montering

Monteringssätt	Montering i kopplingsskåp
	Väggmontering


RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenn

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904802>



Ritningar




RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenn

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904802>




Schematisk ritning



RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenn

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904802>



RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenn

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904802>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 9.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenn

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904802>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	5f458a5d-777c-409a-87a7-083447e7a00b

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com