

EMG 10-OE- 5DC/ 48DC/100 - Optokopplarmodul



2948885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2948885>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ingångsoptokopplare, med ljusindikering och skyddskoppling i in- och utgångskretsen, ingång: 5 V DC, utgång: 4 - 48 V DC/max. 100 mA

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2948885
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK61C1
Produktnyckel	DK61C1
GTIN	4017918083557
Vikt per styck (inklusive förpackning)	37,21 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	37,21 g
Tullnummer	85364190
Ursprungsland	DE

EMG 10-OE- 5DC/ 48DC/100 - Optokopplarmodul



2948885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2948885>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Optokopplarmodul
Användning	Utgångsfunktion
Driftsätt	100 % ED

Isoleringsegenskaper

Isolering	Basisolering
Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	2

Status för dataunderhåll

Datum för senaste dataunderhåll	11.08.2025
---------------------------------	------------

Elektriska egenskaper

Isolationsspänning (Ingång/utgång)	3,5 kV AC (Ingång/utgång)
------------------------------------	---------------------------

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	5 V DC
Ingångsspänningsområde enligt U_N	0,8 ... 1,2
Ingångsspänningsområde	4 V DC ... 6 V DC
Gränsvärde "0"-signal beroende på U_N	$\leq 0,4$
Gränsvärde "1"-signal beroende på U_N	$\geq 0,8$
Typisk ingångsström vid U_N	12 mA
Typisk inkopplingstid	20 μ s
Frånkopplingstid typisk	100 μ s
Statusindikering	LED (gul)
Skyddskoppling	Polaritetsskydd; polskyddsdiod Överspänningsskydd
Överföringsfrekvens	500 Hz

Utgångsdata

Kontaktutförande	1 slutkontakt
Typ av digital utgång	elektronisk
Utgångsmärkspänning	48 V DC
Utgångsspänningsområde	4 V DC ... 48 V DC
Kontinuerlig strömbegränsning	100 mA
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström	0,9 V
Utgångskoppling	2-ledare, ojordad
Skyddskoppling	Polaritetsskydd; polskyddsdiod Överspänningsskydd

Anslutningsdata

EMG 10-OE- 5DC/ 48DC/100 - Optokopplarmodul



2948885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2948885>

Ingångssida

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Utgångssida

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Mått

Bredd	10 mm
Höjd	75 mm
Djup	102 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser


Normer/föreskrifter	IEC 60664
	EN 50178

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri


Ritningar

Kopplingsschema




Utgång: 2 ledare, ojordad, minuskopplande

Kopplingsschema



Kopplingsschema



Utgång: 2 ledare, ojordad, pluskopplande

EMG 10-OE- 5DC/ 48DC/100 - Optokopplarmodul

2948885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2948885>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2948885>



EAC

Godkännande-ID: RU*C-DE.*08.B.00010

EMG 10-OE- 5DC/ 48DC/100 - Optokopplarmodul



2948885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2948885>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
ECLASS-15.0	27371604

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nummer: Ej tillämplig)
	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	09316a04-b5a5-49d6-9701-13d20821a6e7

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
 Linvägen 2
 S-14144 Huddinge
 +46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com