

ME B-12,5 MSTBO GN - Blindplugg



2906856

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2906856>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skene kapsling, Blindpluggar för obestyckade anslutningspunkter (MSTBO), bredd: 10 mm, höjd: 19,06 mm, djup: 12,29 mm, färg: grön (liknande RAL 6021)

Fördelar

- Enkel montering utan verktyg
- Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2906856
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHAAZ
Produktnyckel	ACHAAZ
GTIN	4017918126483
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,89 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,89 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

ME B-12,5 MSTBO GN - Blindplugg

2906856

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2906856>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Blindplugg
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME
Produktfamilj	ME 12,5..
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Bredd	10 mm
Höjd	19,06 mm
Djup	12,29 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
CTI enligt IEC 60112	600
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Vibrationstest

Provspekifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitud	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Acceleration	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Provtid per axel	2,5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel

Glödtrådtest

Provspekifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C
Verkningstid	30 s

Värmebeständighet/kultryckstest

Provspekifikation	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur	125 °C
Provtid	1 h
Kraft	20 N

Mekanisk hållfasthet/falltrumma

Provspekifikation	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
-------------------	-------------------------------------

ME B-12,5 MSTBO GN - Blindplugg



2906856

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2906856>

Fallhöjd	50 cm
Frekvens	10

Stötar

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Stötform	Halvsinus
Acceleration	15g
Stöttid	11 ms
Antal stötar per riktning	3
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)

Kapslingsklass (IP-kod)

Provspecifikation	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
-------------------	-----------------------------------

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Montering

Monteringssätt	Låsanordning
----------------	--------------

ME B-12,5 MSTBO GN - Blindplugg

2906856

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2906856>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2906856>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

ME B-12,5 MSTBO GN - Blindplugg

2906856

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2906856>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME B-12,5 MSTBO GN - Blindplugg

2906856

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2906856>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com