

EMG 45-DIO 8E/LP - Diod-komponent

2954798

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954798>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Lampprovningsmodul, 2 dioder vardera med gemensam katod: utförande 4-par, för enskild koppling

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2954798
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK66M1
Produktnyckel	DK66M1
GTIN	4017918085131
Vikt per styck (inklusive förpackning)	82,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	82,7 g
Tullnummer	85411000
Ursprungsland	DE

EMG 45-DIO 8E/LP - Diod-komponent

2954798

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954798>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Lamptestmodul
------------	---------------

Isoleringsegenskaper

Nedsmutningsgrad	2
------------------	---

Ingångsdata

Diod

Beskrivning av ingången	8 dioder, 2 dioder vardera med gemensam katod: utförande 4-par, för enskild belastning
Diodtyp	1 N 4007
Maximal driftspänning $U_{\max}$	250 V AC
Toppspanning per diod	1300 V
Spärrström per diod	$\leq 5 \mu\text{A}$
Genomgångsspänning per diod	ca. 0,8 V
Genomgångsström per diod	0,7 A (vid separat belastning) 0,4 A (vid samtidig belastning)

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Mått

Bredd	45 mm
Höjd	75 mm
Djup	55 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

Godkännanden

CE

EMG 45-DIO 8E/LP - Diod-komponent

2954798

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954798>



Certifikat	CE-konform
Observera	ytterligare EN 61326

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	DIN EN 50178
---------------------	--------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

EMG 45-DIO 8E/LP - Diod-komponent


2954798

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954798>



Ritningar

Kopplingsschema



EMG 45-DIO 8E/LP - Diod-komponent

2954798

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954798>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954798>



EAC

Godkännande-ID: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 45-DIO 8E/LP - Diod-komponent

2954798

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954798>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 9.0	EC000683
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

EMG 45-DIO 8E/LP - Diod-komponent



2954798

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954798>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	83ae160f-893d-4ecc-9b8f-0ad1a8a19494

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com