

EMG 90-DIO 16E/LP - Diod-komponent

2954808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954808>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Lampprovningsmodul, 2 dioder vardera med gemensam katod: utförande 8-par, för enskild koppling

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2954808
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK66M1
Produktnyckel	DK66M1
GTIN	4017918085148
Vikt per styck (inklusive förpackning)	149,66 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	148,48 g
Tullnummer	85411000
Ursprungsland	DE

EMG 90-DIO 16E/LP - Diod-komponent



2954808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954808>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Lamptestmodul
------------	---------------

Isoleringsegenskaper

Nedsmutningsgrad	2
------------------	---

Ingångsdata

Diod

Beskrivning av ingången	16 dioder, vardera 2 dioder med gemensam katod. Utförande: 8-par, för enskild koppling
Diodtyp	1 N 4007
Maximal driftspänning $U_{\max}$	250 V AC
Toppspänning per diod	1300 V
Spärrström per diod	$\leq 5 \mu\text{A}$
Genomgångsspänning per diod	ca. 0,8 V
Genomgångsström per diod	0,7 A (vid separat belastning)
	0,4 A (vid samtidig belastning)

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Mått

Bredd	90 mm
Höjd	75 mm
Djup	55 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

Godkännanden

CE

EMG 90-DIO 16E/LP - Diod-komponent



2954808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954808>

Certifikat	CE-konform
Observera	ytterligare EN 61326

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	DIN EN 50178
---------------------	--------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

EMG 90-DIO 16E/LP - Diod-komponent


2954808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954808>



Ritningar

Kopplingsschema



EMG 90-DIO 16E/LP - Diod-komponent

2954808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954808>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954808>



EAC

Godkännande-ID: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 90-DIO 16E/LP - Diod-komponent

2954808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954808>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 9.0	EC000683
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

EMG 90-DIO 16E/LP - Diod-komponent



2954808

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2954808>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	324f3823-b33a-449b-a5c9-216cecd576e9

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com