

REL-SW 24/B104 - Enkelrelä

2960041

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2960041>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



KAMMRELAIS ®, kontakt B 104, storlek 1, svagströmkontakt, 2 växlande kontakter, ingångsspänning 24 V AC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2960041
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DK6192
GTIN	4017918086459
Vikt per styck (inklusive förpackning)	38,47 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	38,1 g
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Enkelrelä
Mekanisk livslängd	ca. 10 ⁷ kopplingar

Status för dataunderhåll

Datum för senaste dataunderhåll	05.09.2025
---------------------------------	------------

Elektriska egenskaper

Isolationsspänning (Spole/kontakt)	500 V AC (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt)
Isolationsspänning (Växlande kontakt/växlande kontakt)	500 V AC (50 Hz, 1 min., växlande kontakt/växlande kontakt)

Ingångsdata

Magetiseringssida

Ingångsmärkspänning U _N	24 V AC
Ingångsspänningsområde	19,2 V AC ... 26,4 V AC
Ingångsspänningsområde beroende på U _N	0,8 ... 1,1
Typisk tillslagstid	5 ms
	4 ms ... 15 ms
Typisk utlösningstid	6 ms
Typisk fränslagstid	4 ms ... 15 ms
Spolmotstånd	170 Ω ±10 %

Utgångsdata

Direktstart

Kontaktutförande	2 växlande kontakter
Typ av kopplingskontakt	Enkelkontakt
Kontaktmaterial	Ag, hårdförgylld
Kopplingsström maximal	125 V AC
	150 V DC
Kontinuerlig strömbegränsning	2 A
Maximal inkopplingsström	2 A
Bryteffekt (resistiv last) maximal	48 W (vid 24 V DC)
	40 W (vid 48 V DC)
	40 W (vid 60 V DC)
	45 W (vid 110 VDC)
	50 VA (vid 125 V AC)


Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

Ritningar

Kopplingsschema



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com