

ST-OE2-220DC/ 48DC/100 - Solid-State-relä



2911728

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2911728>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Jackbar inmatningseffektokopplare, med ljusindikering och skyddskoppling i in- och utgångskretsen, ingång: 220 V DC, utgång: 8 - 48 V DC/max. 100 mA, jackbar på grundplintblock

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2911728
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DK61B1
Produktnyckel	DK61B1
GTIN	4017918079741
Vikt per styck (inklusive förpackning)	23,05 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	23,05 g
Tullnummer	85364900
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Enkel optokopplare
Status för dataunderhåll	
Datum för senaste dataunderhåll	19.03.2025

Elektriska egenskaper

Isolationsspänning (Ingång/utgång)	2,5 kV AC (Ingång/utgång)
------------------------------------	---------------------------

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	220 V DC
Ingångsspänningsområde enligt U_N	0,9 ... 1,1
Ingångsspänningsområde	198 V DC ... 242 V DC
Gränsvärde "0"-signal beroende på U_N	$\leq 0,4$
Gränsvärde "1"-signal beroende på U_N	$\geq 0,8$
Typisk ingångsström vid U_N	4 mA
Typisk inkopplingstid	20 μ s
Frånkopplingstid typisk	100 μ s
Statusindikering	LED (gul)
Skyddskoppling	Polaritetsskydd; polskyddsdiöd
	Överspänningsskydd
	RC-krets
Överföringsfrekvens	500 Hz

Utgångsdata

Typ av digital utgång	elektronisk
Utgångsspänningsområde	8 V DC ... 48 V DC
Kontinuerlig strömbegränsning	100 mA
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström	0,9 V
Utgångskoppling	2-ledare, ojordad
Skyddskoppling	Polaritetsskydd; polskyddsdiöd
	Överspänningsskydd

Mått

Bredd	14,6 mm
Höjd	33 mm
Djup	66,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

ST-OE2-220DC/ 48DC/100 - Solid-State-relä



2911728

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2911728>

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	DIN VDE 0110
---------------------	--------------

Montering

Monteringsläge	valfri
----------------	--------

ST-OE2-220DC/ 48DC/100 - Solid-State-relä


2911728

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2911728>



Ritningar

Kopplingsschema



Utgång: 2 ledare, ojordad, pluskopplande


ST-OE2-220DC/ 48DC/100 - Solid-State-relä

2911728


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2911728>



Kopplingsschema



Kopplingsschema



Utgång: 2 ledare, ojordad, minuskopplande

ST-OE2-220DC/ 48DC/100 - Solid-State-relä

2911728

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2911728>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2911728>



EAC

Godkännande-ID: RU*C-DE.*08.B.00010

ST-OE2-220DC/ 48DC/100 - Solid-State-relä

2911728

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2911728>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
ECLASS-15.0	27371604

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nummer: Ej tillämplig)
	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	fd40c8ae-2101-4c8e-86eb-665d19838b67