

REL-SW120/B104 - Enkelrelä

2960397

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2960397>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



KAMMRELAIS ®, kontakt B 104, storlek 1, svagströmkontakt, 2 växlande kontakter, ingångsspänning 120 V AC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2960397
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DK6192
GTIN	4017918086794
Vikt per styck (inklusive förpackning)	42,45 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	38,1 g
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Enkelrelä
Mekanisk livslängd	ca. 10 ⁷ kopplingar

Status för dataunderhåll

Datum för senaste dataunderhåll	19.03.2025
---------------------------------	------------

Elektriska egenskaper

Isolationsspänning (Spole/kontakt)	500 V AC (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt)
Isolationsspänning (Växlande kontakt/växlande kontakt)	500 V AC (50 Hz, 1 min., växlande kontakt/växlande kontakt)

Ingångsdata

Magnetiseringssida

Ingångsmärkspänning U _N	120 V AC
Ingångsspänningsområde	96 V AC ... 132 V AC
Ingångsspänningsområde beroende på U _N	0,8 ... 1,1
Typisk tillslagstid	4 ms ... 15 ms
Typisk fränslagstid	4 ms ... 15 ms
Spolmotstånd	3500 Ω ±10 %

Utgångsdata

Direktstart

Kontaktutförande	2 växlande kontakter
Typ av kopplingskontakt	Enkelkontakt
Kontaktmaterial	Ag, hårdförgylld
Kopplingsström maximal	125 V AC 150 V DC
Kontinuerlig strömbegränsning	2 A
Maximal inkopplingsström	2 A
Bryteffekt (resistiv last) maximal	48 W (vid 24 V DC) 40 W (vid 48 V DC) 40 W (vid 60 V DC) 45 W (vid 110 VDC) 50 VA (vid 125 V AC)


Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

Ritningar

Kopplingsschema



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com