

PT 2X1-BE/FM - Överspänningsskydd-grunddel




2920036

E-nummer: 5272290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920036>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Baselement för montering av en skyddsplugg med statusindikering för två signalledare med gemensam referenspotential.



Fördelar

- Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
- Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj
- Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt
- Enkel anslutning till kontrollrummet genom potentialfri fjärrsignalkontakt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2920036
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	CL2112
Produktnyckel	CL2112
GTIN	4046356154093
Vikt per styck (inklusive förpackning)	55 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	49,399 g
Tullnummer	85363010
Ursprungsland	DE

PT 2X1-BE/FM - Överspänningsskydd-grunddel



2920036

E-nummer: 5272290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920036>

Tekniska data

Anmärkning

Driftanvisning	Vid användning av grundelementen PT...-BE/FM är anslutningarna 9/10 (GND) direkt förbundna med DIN-skenan via monteringsfoten av metall.
----------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Grunddel
Produktfamilj	PLUGTRAB PT
Konstruktion	Grundddel, DIN-skene-montage
Poltal	2

Elektriska egenskaper


Indikering/fjärrindikering

Maximal driftspänning $U_{\max}$ AC	250 V AC
Maximal driftström $I_{\max}$	0,2 A (250 V AC)
	0,2 A (220 V DC)
	1 A (60 V AC)
	1 A (60 V DC)

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M3
Åtdragningsmoment	0,8 Nm
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Mått

Måttskiss	
Bredd	17,5 mm
Höjd	90 mm
Djup	51,7 mm
Delningsenhet	1 MOD
Bredd komplett modul	17,7 mm
Höjd komplett modul	90 mm
Djup komplett modul	65,5 mm

PT 2X1-BE/FM - Överspänningsskydd-grunddel



2920036

E-nummer: 5272290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920036>

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Säkring

Kraftriktning	Shield-Earth Ground
---------------	---------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Drifttemperatur	40 °C ... 85 °C

Montering

Monteringssätt	DIN-skena: 35 mm
----------------	------------------

PT 2X1-BE/FM - Överspänningsskydd-grunddel


2920036

E-nummer: 5272290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920036>



Ritningar



Bilden visar den kompletta modulen, bestående av baselement och stickkontakt

PT 2X1-BE/FM - Överspänningsskydd-grunddel



2920036

E-nummer: 5272290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920036>

Godkännanden

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920036>



DNV GL

Godkännande-ID: TAE00001N6



UL Listed

Godkännande-ID: FILE E 138168

PT 2X1-BE/FM - Överspänningsskydd-grunddel



2920036

E-nummer: 5272290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920036>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT 2X1-BE/FM - Överspänningsskydd-grunddel



2920036

E-nummer: 5272290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920036>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com