

VAL-MS 750/30/3+0 - Mellanskydd typ 2



2920269

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920269>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Mellanskydd för 4-ledar-strömförsörjningssystem (L1, L2, L3, PEN), bestående av baselement och skyddspluggar, för montering på NS 35.

Fördelar

- Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
- Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
- Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
- Kan genom hög märkspänning användas i effektiva industrinät och vindenergianläggningar (stator)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2920269
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	CL1321
Produktnyckel	CL1321
GTIN	4046356157902
Vikt per styck (inklusive förpackning)	402,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	400,9 g
Tullnummer	85363030
Ursprungsland	DE

VAL-MS 750/30/3+0 - Mellanskydd typ 2



2920269

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920269>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt

Anmärkning	För användning i alla lågspänningssystem mellan L-N och L-PEN. Endast för användning i IT-system mellan L-PE, om lågspänningsanläggningens utrustning är ansluten till transformatorstationen. (gemensam jordning för HV-transformatorstation och LV-förbrukaranläggningens kropp. $R_E = R_A$ enligt IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 bild 44D / exempel a)
------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Mellanskydd
Produktfamilj	VALVETRAB MS
IEC provklass	II
	T2
EN typ	T2
Strömförsörjningssystem IEC	TN-C
	IT
Konstruktion	Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar
Avstånd till aktiva och jordade delar	8 mm
Poltal	3
Signalering överspänningsskydd defekt	optisk

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkfrekvens f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------	---------------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M5
Åtdragningsmoment	3 Nm (1,5 mm ² ... 16 mm ²)
	4,5 Nm (25 mm ² ... 35 mm ²)
Avisoleringslängd	16 mm
Ledararea flexibel	1,5 mm ² ... 25 mm ²
Ledararea styv	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledarare AWG	15 ... 2
Anslutningstyp	Gaffelkabelsko
Ledararea flexibel	1,5 mm ² ... 16 mm ²


Mått

VAL-MS 750/30/3+0 - Mellanskydd typ 2



2920269

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920269>

Måttskiss	
Bredd	53,4 mm
Höjd	89,8 mm
Djup	65,7 mm (inkl. bärskena 7,5 mm)
Delningsenhet	3 MOD

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Materialets CTI-värde	600
Isolationsmaterial	PA 6.6/PBT
Materialgrupp	I
Kåpens material	PA 6.6 PBT

Säkring

Skyddsvägar	L-PE
	L-PEN
Kraftriktning	3L-PEN
	3L-PE
Märkspänning U_N	554/960 V AC (TN-C)
	690 V AC (IT)
Märkfrekvens f_N	50 Hz (60 Hz)
Maximal kontinuerlig spänning U_C	760 V AC
Nominell belastningsström I_L	80 A
Skyddsledarström I_{PE}	$\leq 1,5$ mA
Standby-effektförbrukning P_C	≤ 1200 mVA
Nominell avledningsström I_n (8/20) μs	15 kA
Maximal avledarström I_{max} (8/20) μs	30 kA
Kortslutningshållfasthet I_{SCCR}	25 kA
Skyddsnivå U_p	$\leq 2,9$ kV
Restspänning U_{res}	$\leq 2,9$ kV (vid I_n)
	$\leq 2,7$ kV (vid 10 kA)
	$\leq 2,5$ kV (vid 5 kA)
	$\leq 2,3$ kV (vid 3 kA)
TOV-förhållande vid U_T	1000 V AC (5 s / withstand-läge)
	1056 V AC (120 min / felsäkert läge)
Tillslagstid t_A	≤ 25 ns
Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel	80 A (gG)
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel	100 A (gG)

VAL-MS 750/30/3+0 - Mellanskydd typ 2



2920269

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920269>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20 (endast vid användning av alla plintar)
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 80 °C
Höjdläge	≤ 2000 m (m.ö.h.)
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	5 % ... 95 %
Stöt (drift)	25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (drift)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Godkännanden

UL-specifikationer

Maximal permanent spänning MCOV (L-L)	1500 V AC
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (L-G)	750 V AC
Märkavledningsström I_n (L-L)	10 kA
Märkavledningsström I_n (L-G)	10 kA
Skyddsvägar	L-L
	L-G
Märkspänning	690 V AC
Energifördelningssystem	Delta
Märkfrekvens	50/60 Hz
Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-L)	4810 V
Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-G)	2560 V
SPD-typ	4CA

UL-anslutningsdata

Åtdragningsmoment	30 lb _F ·in.
Ledarare AWG	14 ... 2

Standarder och bestämmelser

Standarder/föreskrifter	IEC 61643-11
Anmärkning	2011
Standarder/föreskrifter	EN 61643-11
Anmärkning	2012

Montering

Monteringssätt	DIN-skena: 35 mm
----------------	------------------

VAL-MS 750/30/3+0 - Mellanskydd typ 2


2920269

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920269>




Ritningar

Måttskiss



Kopplingsschema



VAL-MS 750/30/3+0 - Mellanskydd typ 2



2920269

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920269>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920269>



cUL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 330181



UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 330181



IECEE CB Scheme

Godkännande-ID: AT 2905/M1

CCA

Godkännande-ID: NTR-AT 1947-A



KEMA-KEUR

Godkännande-ID: 71-148002



DNV GL

Godkännande-ID: TAE000041M



CSA

Godkännande-ID: 13631



ÖVE

Godkännande-ID: 18583-001-17

UAE-RoHS

Godkännande-ID: 22-09-51251

VAL-MS 750/30/3+0 - Mellanskydd typ 2

2920269

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920269>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27171202
ECLASS-15.0	27171202

ETIM

ETIM 9.0	EC000941
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-MS 750/30/3+0 - Mellanskydd typ 2



2920269

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2920269>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com