

EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Optokopplarmodul



2944229

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2944229>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Effektoptokopplare, med ljusindikering och skyddskoppling i in- och utgångskretsen, ingång: 24 V DC, utgång: 5-36 V DC/max. 1 A

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2944229
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK61C1
Produktnyckel	DK61C1
GTIN	4017918081522
Vikt per styck (inklusive förpackning)	39,35 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	39,35 g
Tullnummer	85364190
Ursprungsland	DE

EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Optokopplarmodul



2944229

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2944229>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsbegränsning

EMC-anvisning	EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet
---------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Optokopplarmodul
Användning	Utgångsfunktion
Driftsätt	100 % ED

Isoleringsegenskaper

Isolering	Basisolering
-----------	--------------

Status för dataunderhåll

Datum för senaste dataunderhåll	11.08.2025
---------------------------------	------------

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,11 W
Isolationsspänning (Ingång/utgång)	3,5 kV AC (Ingång/utgång)

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	24 V DC
Ingångsspänningsområde enligt U_N	0,9 ... 1,1
Ingångsspänningsområde	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Gränsvärde "0"-signal beroende på U_N	$\leq 0,21$
Gränsvärde "1"-signal beroende på U_N	$\geq 0,9$
Typisk ingångsström vid U_N	4,4 mA
Typisk inkopplingstid	0,1 ms
Frånkopplingstid typisk	0,2 ms
Statusindikering	LED (gul)
Skyddskoppling	Polaritetsskydd; polskyddsdiod
Överföringsfrekvens	500 Hz

Utgångsdata

Kontaktutförande	1 slutkontakt
Typ av digital utgång	elektronisk
Utgångsmärkspänning	24 V DC
Utgångsspänningsområde	5 V DC ... 36 V DC
Kontinuerlig strömbegränsning	1 A (se deratingkurva)
Stötström	2 A ($t = 1$ s)
Toppspanning	45 V DC (Kollektor-emitter spärrspänning)
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström	≤ 1 V

EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Optokopplarmodul



2944229

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2944229>

Utgångskoppling	2-ledare, ojordad
Skyddskoppling	Polaritetsskydd; polskyddsdiod

Anslutningsdata

Ingångssida

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Utgångssida

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Mått

Bredd	10 mm
Höjd	75 mm
Djup	102 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser


Normer/föreskrifter	IEC 60664
	EN 50178

Montering


Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

Ritningar

Diagram



Kopplingsschema



EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Optokopplarmodul

2944229

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2944229>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2944229>



EAC

Godkännande-ID: RU*C-DE.*08.B.00010

EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Optokopplarmodul



2944229

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2944229>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
ECLASS-15.0	27371604

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nummer: Ej tillämplig)
	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	58f09bc8-cf0b-4e75-88d1-1518f10c3781

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,238 kg CO2e
---------	---------------