

PLC-BSC- 12DC/21HC - Reläsocket

2967769

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967769>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



14 mm PLC-grundplint för hög kontinuerlig ström med skruvanslutning, utan relä- eller optokopplarbestyckning, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 12 V DC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2967769
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK6211
Produktnyckel	DK6211
GTIN	4017918174248
Vikt per styck (inklusive förpackning)	65,54 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	57,65 g
Tullnummer	85364190
Ursprungsland	DE

PLC-BSC- 12DC/21HC - Reläsockel

2967769

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967769>



Tekniska data

Anmärkning

Användningsbegränsning

EMC-anvisning	EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet
---------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Reläsockel
Produktfamilj	PLC-INTERFACE
Användning	höga kontinuerliga strömmar
Ingår i satsen	2967617 PLC-RSC- 12DC/21HC
Driftsätt	100 % ED
Möjlig bestyckning	Miniatyrrelä, REL-MR-12DC/21HC

Isoleringsegenskaper

Nedsmuttningsgrad	3
-------------------	---

Elektriska egenskaper

Skyddskoppling	Brytdiod, polskyddsdiod
----------------	-------------------------

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	12 V DC
Skyddskoppling	Brytdiod
Ingångsmärkspänning U_N	12 V DC

Utgångsdata

Möjlig bestyckning	Miniatyrrelä, REL-MR-12DC/21HC
--------------------	--------------------------------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Enkel trådändhylsa) 2x 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (TWIN-trådändhylsa)
Ledarare AWG	26 ... 14
Åtdragningsmoment	0,6 Nm ... 0,8 Nm

Signalering

Statusindikering	LED
------------------	-----

Mått

PLC-BSC- 12DC/21HC - Reläsockel



2967769

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967769>

Bredd	14 mm
Höjd	80 mm
Djup	94 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0 (Kapsling)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkännanden

CE

Certifikat	CE-konform
------------	------------

UKCA

Certifikat	UKCA-konform
------------	--------------

Godkännande för fartygsbyggnation

Certifikat	TAE0000196
------------	------------

Test för skadliga gaser

Märkning	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Data för fartygsbyggnad

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-data

Elektromagnetisk påverkan	Överensstämmelse med EMC-direktivet
Lågspänningsdirektiv	Konformitet med NS-direktiv

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

PLC-BSC- 12DC/21HC - Reläsocket

2967769

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967769>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nummer: Ej tillämplig)
	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	1dfaae66-7d44-42ca-86e2-3f0b7bcd3bd