


REL-MR- 24DC/21-21 - Enkelrelä



2961192

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2961192>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Jackbart miniatyr-effektrelä, med effektkontakt, 2 växlande kontakter, ingångsspänning 24 V DC

Fördelar

- RT III-tät (tvättningstät)
- Upp till 8 A kopplingsström

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2961192
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK6935
Produktnyckel	DK6935
GTIN	4017918158019
Vikt per styck (inklusive förpackning)	16,748 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	15,94 g
Tullnummer	85364190
Ursprungsland	AT

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Enkelrelä
Driftsätt	100 % ED
Mekanisk livslängd	3x 10 ⁷ kopplingar

Isoleringsegenskaper

Isolering	Basisolering
Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3

Status för dataunderhåll

Datum för senaste dataunderhåll	23.06.2025
---------------------------------	------------

Elektriska egenskaper

Elektrisk livslängd	se diagram
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,41 W
Isolationsspänning (Spole/kontakt)	5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Isolationsspänning (Kontakt/kontakt)	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Isolationsspänning (öppen kontakt)	1 kV (50 Hz, 1 min.)

Ingångsdata

Magetiseringssida

Ingångsmärkspänning U_N	24 V DC
Ingångsspänningsområde	15,6 V DC ... 59,52 V DC
Drivenhetens kopplingsförhållande	monostabil
Drivenhet (polning)	bipolärt
Typisk ingångsström vid U_N	17 mA
Typisk tillslagstid	7 ms
Typisk utlösningstid	3 ms
Spolmotstånd	1440 Ω $\pm$ 10 % (vid 20 °C)

Utgångsdata

Direktstart

Kontaktutförande	2 växlande kontakter
Typ av kopplingskontakt	Enkelkontakt
Kontaktmaterial	AgNi
Kopplingsström maximal	250 V AC/DC
Minimal kopplingsspänning	5 V (10 mA)
Kontinuerlig strömbegränsning	8 A
Maximal inkopplingsström	25 A (20 ms)
Minimal kopplingsström	10 mA (5 V)

REL-MR- 24DC/21-21 - Enkelrelä

2961192

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2961192>




Bryteffekt (resistiv last) maximal	192 W (24 V DC)
	96 W (48 V DC)
	60 W (vid 60 V DC)
	44 W (vid 110 VDC)
	60 W (vid 220 VDC)
	2000 VA (250 V AC)
Brytförmåga	2 A (24 V (DC-13))
	0,2 A (250 V (DC-13))
	3 A (24 V (AC15))
	3 A (120 V (AC15))
	3 A (250 V (AC15))
Motorlast enligt UL 508	1/4 HP, 120 V AC
	1/2 HP, 240 V AC

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Jackbar anslutning/lödanslutning
----------------	----------------------------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	12,7 mm
Höjd	29 mm
Djup	15,7 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
------	----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Kapslingsklass	RT III
Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkännanden

Test för skadliga gaser	
Märkning	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	EN 50178

REL-MR- 24DC/21-21 - Enkelrelä



2961192

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2961192>

	EN 61810-1
--	------------

Montering

Montageanvisning	monteras utan avstånd ($>70\text{ °C} \geq 2,5\text{ mm}$)
Monteringsläge	valfri

Ritningar

Måttskiss




Diagram




- ① DC coils
- ② AC coils

Driftspänningsområde



Bryteffekt



Elektrisk livslängd

Diagram



Livslängd-reduktionsfaktor

Diagram



Tillåten luftfuktighet för drift och förvaring.


Se till att beakta den maximalt tillåtna omgivningstemperaturen enligt databladet.

Område A: Förhindra isbildning vid omgivningstemperaturer på ≤ 0 °C

Område B: Förhindra fuktbildning vid omgivningstemperaturer på > 0 °C

Under 30 hela dagar som är naturligt fördelade över året tillåts en luftfuktighet på 95 % vid en omgivningstemperatur på ≤ 25 °C.

Kopplingsschema




REL-MR- 24DC/21-21 - Enkelrelä



2961192

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2961192>

Borrplan/lödöns geometri



Rasterdelning 2,5 mm

REL-MR- 24DC/21-21 - Enkelrelä



2961192

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2961192>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2961192>



cUL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 228652



UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 228652



EAC

Godkännande-ID: RU*C-DE.*08.B.00010



UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 228652



VDE Zeichengenehmigung

Godkännande-ID: 40048281



VDE Zeichengenehmigung

Godkännande-ID: 40007758



cUL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 228652



cULus Recognized

Godkännande-ID: E172140

REL-MR- 24DC/21-21 - Enkelrelä



2961192

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2961192>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,1 kg CO2e
---------	-------------