

UMKS- 8 IM - Anslutningsmodul

2971603

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2971603>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE-modul, för montering på NS 35/7,5 eller NS 32, för anslutning av 8 gränslägesbrytare

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2971603
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DK2188
Produktnyckel	DK2188
GTIN	4017918088460
Vikt per styck (inklusive förpackning)	181,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	135,04 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UMKS- 8 IM - Anslutningsmodul

2971603

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2971603>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE
Driftsätt	100 % ED

Isoleringsegenskaper

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Max. godkänd driftspänning	250 V AC/DC
Max. tillåten ström	1 A (per serie)
Märkisolationsspänning	300 V
Märkstötspänning	2,5 kV

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm² ... 4 mm²
Ledararea flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG	24 ... 12

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Artikelmått

Bredd	67,5 mm
Höjd	77 mm
Djup	72 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54 (Monteringsställe)

UMKS- 8 IM - Anslutningsmodul

2971603

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2971603>



Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	EN 60664-1
---------------------	------------

Montering


Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Emot intilliggande moduler (i DIN-skeneriktningen) bör de nödvändiga kraven i applikationen på isoleringen (basisolering eller förstärkt isolering) realiseras genom lämpliga åtgärder (t. ex. isoleringsplattor).
Drifthanvisning	Se till att utrustningens spänningsförsörjning har en gemensam referenspotential.
Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.

Ritningar

Kopplingsschema



UMKS- 8 IM - Anslutningsmodul

2971603

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2971603>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com