

DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - Optokopplarplint




2964487

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2964487>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ingångsoptokopplarplint, ingång: 12 V DC, utgång: 3 - 48 V DC/100 mA, plintbredd 6,2 mm



Fördelar

- Insticksbryggor EB-DIK
- Ställdon/aktorvariant tillgänglig
- Märkning och montering med radplintkomfort
- Slitstark koppling upp till 48 V DC/100 mA
- Integrerad utgångs-skyddskoppling
- Nollspänningskrets vid AC-utgången
- Integrerad ingångskoppling
- Galvanisk isolation mellan ingång och utgång, upp till 2,5 kVeff
- Statusindikering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2964487
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK61A1
Produktnyckel	DK61A1
Katalogsida	Sida 442 (C-5-2019)
GTIN	4017918125141
Vikt per styck (inklusive förpackning)	20,57 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	20,5 g
Tullnummer	85364190
Ursprungsland	CN

DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - Optokopplarplint



2964487

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2964487>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning	Användning av bryggorna EB 80-DIK... i DEK-plintar: p.g.a av möjligheten (liten möjlighet) att DEK-kapslingen utvidgas till följd av fuktighet som tas upp ur luften och ett ofördelaktigt toleransspel mellan ett stort antal DEK-plintar och EB 80-DIK...-bryggan, rekommenderar vi vid användning av EB 80-DIK...-bryggan, att separera dessa efter 10 till 12 DEK-plintar och istället sätta in en trådbrygga till respektive nästa DEK-plint.
----------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Optokopplarmodul
Produktfamilj	DEK
Användning	Utgångsfunktion
Driftsätt	100 % ED

Isoleringsegenskaper: Normer / föreskrifter

Isolering	Basisolering
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	2

Status för dataunderhåll

Datum för senaste dataunderhåll	19.03.2025
---------------------------------	------------

Elektriska egenskaper

Isolationsspänning (Ingång/utgång)	2,5 kV AC (Ingång/utgång)
------------------------------------	---------------------------

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	12 V DC
Ingångsspänningsområde enligt U_N	0,8 ... 1,2
Ingångsspänningsområde	9,6 V DC ... 14,4 V DC
Gränsvärde "0"-signal beroende på U_N	$\leq 0,4$
Gränsvärde "1"-signal beroende på U_N	$\geq 0,8$
Typisk ingångsström vid U_N	11 mA
Typisk inkopplingstid	20 μ s
Frånkopplingstid typisk	200 μ s
Driftindikering	LED gul
Skyddskoppling	Polaritetsskydd
Överföringsfrekvens	300 Hz

Utgångsdata

Kontaktutförande	1 slutkontakt
Typ av digital utgång	elektronisk
Utgångsspänningsområde	3 V DC ... 48 V DC
Max. kontinuerlig ström	100 mA

DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - Optokopplarplint



2964487

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2964487>

Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström	≤ 0,9 V
Utgångskoppling	2-ledare ojordad, 3-ledare jordad
Skyddskoppling	Polaritetsskydd; polskyddsdiode
	Brytdiode; Brytdiode
Utgångsmotstånd	ca. 22 kΩ (vid 3-ledardrift)

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG	24 ... 14
Åtdragningsmoment	0,5 Nm

Mått

Bredd	6,2 mm
Höjd	80 mm
Djup	56 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser


Normer / föreskrifter	
Normer/föreskrifter	IEC 60947-5-1

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Montageriktning	valfri

Ritningar

Kopplingsschema



DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - Optokopplarplint

2964487

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2964487>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2964487>



EAC

Godkännande-ID: RU*C-DE.*08.B.00010

DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - Optokopplarplint

2964487

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2964487>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nummer: Ej tillämplig)
	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	5d98f486-d740-455e-ab61-85b3d17efe31