

PLC-RSC-230UC/21HC - Relämodul



2967675

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967675>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BSC.../21 HC med skruvanslutning och jackbart miniatyrrelä för hög kontinuerlig ström, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, kontinuerlig strömbegränsning upp till 10 A, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 230 V DC/220 V DC

Fördelar

- Alla vanliga ingångsspänningar från 12 V DC ... 230 V AC
- Effektiv anslutning till systemkablagen med hjälp av V8-adapter
- Lång elektrisk livslängd tack vare 16 A reläer
- Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
- Max. kontinuerlig ström 10 A
- Funktionella jackbara bryggor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2967675
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK6236
Produktnyckel	DK6236
GTIN	4017918171650
Vikt per styck (inklusive förpackning)	77,06 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	71,27 g
Tullnummer	85364900
Ursprungsland	DE

PLC-RSC-230UC/21HC - Relämodul

2967675

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967675>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Relämodul
Produktfamilj	PLC-INTERFACE
Användning	höga kontinuerliga strömmar
Driftsätt	100 % ED
Mekanisk livslängd	3x 10 ⁷ kopplingar

Isoleringsegenskaper

Isolering	säker fränskiljning, förstärkt isolering
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Status för dataunderhåll

Datum för senaste dataunderhåll	19.03.2025
---------------------------------	------------

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	1,04 W
Isolationsspänning (Spole/kontakt)	4 kV AC (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt)
Märkstötspänning	6 kV

Ingångsdata

Magetiseringssida

Ingångsmärkspänning U_N	230 V AC
	220 V DC
Ingångsspänningsområde	179,4 V AC ... 264,5 V AC (20 °C)
	171,6 V DC ... 264 V DC (20 °C)
Märkspänning (anslutet elektromekaniskt relä)	110 V DC
Drivenhetens kopplingsförhållande	monostabil
Drivenhet (polning)	polad
Typisk ingångsström vid U_N	4,5 mA
Typisk tillslagstid	7 ms
Typisk utlösningstid	10 ms
Skyddskoppling	likriktarbrygga; likriktarbrygga
Driftindikering	LED gul

Utgångsdata

Direktstart

Kontaktutförande	1 växlande kontakt
Typ av kopplingskontakt	Enkelkontakt
Kontaktmaterial	AgNi
Kopplingsström maximal	250 V AC/DC (Vid spänningar större än 250 V (L1, L2, L3) mellan likadana plintar på närliggande moduler ska skiljeplattan

PLC-RSC-230UC/21HC - Relämodul



2967675

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967675>

	PLC-ATP placeras. En potentialbryggning sker sedan med FBST 8-PLC...eller...FBST 500...)
Minimal kopplingsspänning	12 V (10 mA)
Kontinuerlig strömbegränsning	10 A
	6 A (Värdet gäller för anslutningarna 12. Om anslutningarna 12 bryggas gäller det normala värdet.)
Maximal inkopplingsström	30 A (300 ms)
Minimal kopplingsström	10 mA (12 V)
Bryteffekt (resistiv last) maximal	240 W (vid 24 V DC)
	58 W (vid 48 V DC)
	48 W (vid 60 V DC)
	50 W (vid 110 VDC)
	80 W (vid 220 VDC)
	2500 VA (vid 250 V AC)
Bryteffekt (resistiv last) maximalt bryggad	144 W (vid 24 V DC Värdet gäller för anslutningarna 12. Om anslutningarna 12 bryggas gäller det normala värdet.)
	1500 VA (vid 250 V AC Värdet gäller för anslutningarna 12. Om anslutningarna 12 bryggas gäller det normala värdet.)
Brytförmåga	2 A (vid 24 V, DC13)
	0,2 A (vid 110 V, DC13)
	0,2 A (vid 250 V, DC13)
	6 A (vid 24 V, AC15)
	6 A (vid 120 V, AC15)
	6 A (vid 250 V, AC15)

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Enkel trådändhylsa)
	2x 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (TWIN-trådändhylsa)
Ledarare AWG	26 ... 14
Åtdragningsmoment	0,6 Nm ... 0,8 Nm

Mått

Bredd	14 mm
Höjd	80 mm
Djup	94 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling)	V0 (Kapsling)

Miljö- och livslängdsvillkor

PLC-RSC-230UC/21HC - Relämodul



2967675

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967675>

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Relä)	RT II (Reläer)
Kapslingsklass (Reläsockel)	IP20 (Reläsockel)
Drifttemperatur	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkännanden

CE

Certifikat	CE-konform
------------	------------

UKCA

Certifikat	UKCA-konform
------------	--------------

Godkännande för fartygsbyggnation

Certifikat	TAE0000196
------------	------------

Test för skadliga gaser

Märkning	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Data för fartygsbyggnad

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-data

Elektromagnetisk påverkan	Överensstämmelse med EMC-direktivet
Lågspänningsdirektiv	Konformitet med NS-direktiv

Standarder och bestämmelser


Normer/föreskrifter	IEC 60947-5-1
---------------------	---------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

Ritningar

Diagram




Kurva A

maximalt tillåten kontinuerlig spänning U_{max} vid max. kontinuerlig ström på kontaktsidan (se resp. tekniska data).


Kurva B

minimalt tillåten omkopplingsspänning U_{till} enligt frånslag (se motsvarande tekniska data)



Bryteffekt

Diagram



Tillåten luftfuktighet för drift och förvaring.


Se till att beakta den maximalt tillåtna omgivningstemperaturen enligt databladet.

Område A: Förhindra isbildning vid omgivningstemperaturer på ≤ 0 °C

Område B: Förhindra fuktbildning vid omgivningstemperaturer på > 0 °C

Under 30 hela dagar som är naturligt fördelade över året tillåts en luftfuktighet på 95 % vid en omgivningstemperatur på ≤ 25 °C.

Kopplingsschema



PLC-RSC-230UC/21HC - Relämodul



2967675

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967675>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967675>



EAC

Godkännande-ID: RU*C-DE.*08.B.00010



DNV GL

Godkännande-ID: TAE0000196



cULus Listed

Godkännande-ID: E140324

PLC-RSC-230UC/21HC - Relämodul

2967675

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967675>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nummer: Ej tillämplig)
	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	f9b63e7f-d3f6-4e85-af13-359b509922b6