


Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Mjukvarupaket för PC-baserade automationlösningar. PC WORX DEMO innehåller alla 5 IEC-språken med MSFC-kompilerare. Med demoversionen kan max. 16 Byte in- och utgångsdata användas. Den tillhandahålls kostnadsfritt och det krävs ingen licensnyckel. Den är del av AUTOMATIONWORX Software Suite, som kan laddas ner i sektionen "Hämtningar".

Fördelar

- En programmeringsmiljö för alla Phoenix Contact styrsystem
- Globalt enhetlig manövrering tack vare programmering enligt IEC 61131
- Snabb drifttagning och programmering tack vare omfattande standardbibliotek
- Integrerad fältbuss- och nätverkskonfiguration
- Applikationsanpassat expanderbar med passande funktionskomponenter
- Integrerad diagnostik och övervakning
- Genomgående stöd av drag and drop
- Bekväm apparathantering genom integrerad PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- samt modbus-TCP-konfiguration och -adressering
- Programändringar även hos styrsystem som är igång
- Öppna gränssnitt till EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
- Integrerad simuleringsmiljö

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2985725
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRDBAC
Produktnyckel	DRDBAC
GTIN	4046356099486
Vikt per styck (inklusive förpackning)	41,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	39,1 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Programmeringsverktyg
------------	-----------------------

Systemegenskaper

Styrsystem	(Målsystem) Embedded- och PC-baserad Controller
Typ av mjukvara	On-Premises
Programvarans avsedda användning	Engineering-programvara för styrsystem

Licensinformation

Typ av licens	Enkelplatslicens
	Kostnadsfri mjukvara

Funktion

Grundfunktioner	Projektering av ett automationssystem, parametrering av INTERBUS- och PROFINET-enheter, hantering av INTERBUS och PROFINET, programmering av en automatiseringsanläggning enligt IEC 61131-3, kommunikation enligt IEC 61131-5.
	Nätverkskonfiguration (funktionalitet från Config+)
	Nätverksdiagnos (funktionalitet från Diag+)
Utvidgad funktionalitet	16 bytes in- och utgångsdata (mix) (demoversion)
Integrerad funktion	Analys
	Utvärdering
	Datainsamling
	Programmering
	Konfiguration
	Diagnostik
	Underhåll
Understödda programspråk	Kommunikation
	Programmering enligt IEC 61131-3
	Instruktionslista (AWL/IL)
	Funktionsblocksdiagram (FBS/FBD)
	Ladderprogram (KOP/LD)
	Strukturerad text (ST)
Konfiguration	Sekvensprogrammering (AS/SFC)
	INTERBUS
Diagnostik	PROFINET
	INTERBUS
Styrsystem	PROFINET
Styrsystem	(Målsystem) Embedded- och PC-baserad Controller
Tillhörande maskinvara	Phoenix Contact-styrsystem
Antal I/O-punkter	16

Systemkrav

PC WORX DEMO - Programmeringsprogramvara



2985725

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2985725>

Operatörsenheter	Tangentbord, mus
Operativsystem	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), från Build 1511
	Windows®11, från Build 22000.675
Processor	min. 2 GHz, x86-arkitektur
Hårddisk	min. 2 Gbyte
Arbetsminne	min. 2 Gbyte
Gränssnitt	seriell COM-port, Ethernet (PCI med INTERBUS-Master-kort i PC)
Webbaserad hantering	Internet Explorer från version 8
Understödda språk	tyska, engelska, franska, italienska, spanska, kinesiska
Bildskärmsupplösning	SXGA (1280 x 1024)

2985725

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2985725>

Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233603
-------------	----------

2985725

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2985725>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com