

SD FLASH 256MB - Program-/konfigurationsminne



2988120

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2988120>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 256 Mbyte.



Produktbeskrivning

Program- och konfigurationsminne för lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem. För frigivning av diverse funktionsblock finns som alternativ program- och konfigurationsminne med integrerad licens.

Fördelar

- Program- och konfigurationsminne, jackbart
- Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2988120
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DRAAZA
GTIN	4046356342360
Vikt per styck (inklusive förpackning)	9,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,5 g
Ursprungsland	TW

SD FLASH 256MB - Program-/konfigurationsminne



2988120

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2988120>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Lagringsmedium
Användning	Program-/konfigurationsminne
Monteringsläge	vertikal

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,165 W
---------------------------------------	---------

Försörjning

Spänningsförsörjning	3,3 V DC
Spänningsområde	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Strömförbrukning typisk	typ. 50 mA

Materialuppgifter

Kåpans material	Plast
-----------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C
-----------------	------------------

Montering

Monteringsläge	vertikal
----------------	----------

SD FLASH 256MB - Program-/konfigurationsminne



2988120

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2988120>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com