

CF FLASH 256MB APPLIC A - Minne



2988793

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2988793>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Program- och konfigurationsminne för utökning av det interna flashminnet, jackbart, 256 MByte med licensnyckel för funktionsblocksbibliotek. Licenspliktiga funktionsblock finner du i dokumentationen.

Fördelar

- Licensnyckel för funktionskomponent-bibliotek
- Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.
- Program- och konfigurationsminne, jackbart, med licensnyckel för funktionsblockbibliotek

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2988793
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRAAZA
Produktnyckel	DRAAZA
GTIN	4046356332590
Vikt per styck (inklusive förpackning)	16,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	15 g
Tullnummer	85235190
Ursprungsland	DE

CF FLASH 256MB APPLIC A - Minne



2988793

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2988793>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Lagringsmedium
Användning	Licensnyckel för applikationer

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,4 W
---------------------------------------	-------

Försörjning

Spänningsförsörjning	3,3 V DC
Spänningsområde	3,135 V DC ... 3,465 V DC
Strömförbrukning typisk	typ. 120 mA

Mått

Bredd	36,4 mm
Höjd	42,8 mm
Djup	3,3 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C
-----------------	------------------

CF FLASH 256MB APPLIC A - Minne

2988793

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2988793>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---