

ST 2,5-QUATTRO-MT - Knivfrånskiljarplint



3036576

E-nummer: 2912199

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036576>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm², diameter: 0,08 mm² - 4 mm², montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Fördelar

- För flerledaranslutning kan man använda plintar för tre eller fyra ledare
- Användarvänligt kablage tack vare anslutning på framsidan
- Genomgående och dubbelt bryggbar för alla uppgifter inom tidsbesparande potentialmatning och -fördelning
- Provuttag parallellt med skiljestället för mätproppar med 2,3 mm diameter
- Kompakt frånskiljbar plint med strömbelastning på 20 A
- Testad för spårbunden trafik

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3036576
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BE2131
Produktnyckel	BE2131
Katalogsida	Sida 217 (C-1-2019)
GTIN	4017918890551
Vikt per styck (inklusive förpackning)	11,236 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,72 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

ST 2,5-QUATTRO-MT - Knivfrånskiljarplint



3036576

E-nummer: 2912199

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036576>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Frånskiljbar plint
Användningsområde	Järnvägsbranschen
	Maskinbyggnad
	Anläggningstillverkning
Antal anslutningar	4
Antal rader	1
Potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötpänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,77 W

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	4
Märkarea	2,5 mm ²
Avisoleringslängd	8 mm ... 10 mm
Håltolk	A3
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
Ledararea styv	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea AWG	28 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	28 ... 14 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ²
Märkström	20 A (vid 4 mm ² ledararea)
Belastningsström maximal	20 A (vid 4 mm ² ledararea)
Märkspänning	400 V
Märkarea	2,5 mm ²

Mått

Bredd	5,2 mm
Ändbrickans bredd	2,2 mm
Höjd	84 mm
Djup på NS 35/7,5	36,5 mm

ST 2,5-QUATTRO-MT - Knivfrånskiljarplint



3036576

E-nummer: 2912199

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036576>

Djup på NS 35/15	44 mm
------------------	-------

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Elektrisk testning

Temperaturstegringstest

Krav temperaturstegringstest	Temperaturhöjning ≤ 45 K
Resultat	Godkänd i test
	Godkänd i test

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Mekaniska testningar

Test med avseende på kabelskador och -lossning

Rotationshastighet	10 v/min
Vridningar	135
Ledarens tvärsnittsarea/vikt	0,08 mm ² / 0,1 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat	Godkänd i test

Miljö- och livslängdsvillkor

Nålflamtest

Verkningstid	30 s
--------------	------

Svängningar/bredbandsbrus

Provspecifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
-------------------	-------------------------------------

ST 2,5-QUATTRO-MT - Knivfrånskiljarplint



3036576

E-nummer: 2912199

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036576>

Spektrum	Hållbarhetstest kategori 2, på boggin
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²)/Hz
Acceleration	3,12g
Provtid per axel	5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel
Resultat	Godkänd i test

Stötar

Stötform	Halvsinusformad
Acceleration	30g
Stöttid	18 ms
Antal stötar per riktning	3
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 2,5-QUATTRO-MT - Knivfrånskiljarplint

3036576


E-nummer: 2912199

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036576>



Ritningar

Kopplingsschema



ST 2,5-QUATTRO-MT - Knivfrånskiljarplint



3036576

E-nummer: 2912199

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036576>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036576>

 CSA Godkännande-ID: 13631				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
Usegroup B				
	300 V	16 A	28 - 12	-
Usegroup C				
	150 V	16 A	28 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	28 - 12	-

 EAC Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644	
---	--

 EAC Godkännande-ID: KZ7500651131219505	
--	--

ST 2,5-QUATTRO-MT - Knivfrånskiljarplint



3036576

E-nummer: 2912199

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036576>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250108
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 2,5-QUATTRO-MT - Knivfrånskiljarplint



3036576

E-nummer: 2912199

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036576>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,088 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com