


UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - Genomgångsplint



3002102

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002102>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Genomgångsplint, märkspänning: 250 V, märkström: 12 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, 1. Plan anslutning vänster, area: 0,2 mm² - 4 mm², monteringsätt: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, färg: grå

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3002102
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BE1241
Produktnyckel	BE1241
GTIN	4017918090111
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,82 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7,82 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten.
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Genomgångsplint
Produktfamilj	UK 3-MVSTB
Poltal	1
Delning	5,08 mm
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	4 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0 W

Anslutningsdata

1. Plan anslutning vänster

Anslutningstyp	Skruv- / jackbar anslutning
Skruvgänga	M3
Åtdragningsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslängd	8 mm
Håltolk	A3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea AWG	24 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	24 ... 14 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, styva	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	0,2 mm ² ... 1 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Märkström	12 A
Belastningsström maximal	12 A (vid 4 mm ² ledararea)
Märkspänning	250 V (bestäms av LED)


UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - Genomgångsplint



3002102

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002102>

Mått

Måttskiss		
Bredd	5,08 mm	
Ändbrickans bredd	2,5 mm	
Delning	5,08 mm	

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Kontaktyta	Tenn Sn

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Miljö- och livslängdsvillkor


Omgivningsförhållanden

Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	NS 32
	NS 35/15
	NS 35/7,5

Ritningar



UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - Genomgångsplint



3002102

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002102>

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---