

P-CO - Komponenthållarpropp



3036796

E-nummer: 2911002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036796>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Komponenthållarpropp, för montering av valbara byggelement, märkspänning: 250 V, märkström: 6 A, anslutningstyp: Kontakt, delning: 5,2 mm, djup: 33,2 mm, bredd: 5,1 mm, höjd: 24,2 mm, poltal: 1, färg: grå, monteringsätt: Jackbar (slot)

Fördelar

- För bestyckning öppnas eller stängs fjäderkraftanslutningen inuti kontakten med en vridning av en standard-skruvmejsel
- Kan användas i alla fränksiljbara plintar ...-TG med 5,2 mm bredd eller mer, från serierna PT, ST, QTC och UT
- Med den patenterade komponenthållaren P-CO kan komponenter snabbt och säkert anslutas via fjäderkraftanslutning
- En kodutskärning ger en polaritetsskyddad jackning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3036796
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE2Z3X
Produktnyckel	BE2Z3X
GTIN	4017918929145
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,693 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,65 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

P-CO - Komponenthållarpropp

3036796

E-nummer: 2911002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036796>



Tekniska data

Anmärkning

Driftanvisning	Komponenter från 0,5 mm upp till 0,8 mm tråddiameter kan användas
----------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Komponentpropp
Poltal	1
Delning	5,2 mm
Potentialer	1


Isoleringsegenskaper

Nedsmuttningsgrad	3
-------------------	---

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Kontakt
Ledararea styv	0,5 mm ² ... 0,8 mm ²
Ledararea flexibel	0,5 mm ² ... 0,8 mm ²
Märkström	6 A
Belastningsström maximal	6 A (vid 0,5 mm ² ledararea)
Märkspänning	250 V (Spänningen bestäms av den insatta komponenten.)
Märkarea	0,5 mm ²

Mått

Måttskiss	
Bredd	5,1 mm
Höjd	24,2 mm
Djup	33,2 mm
Delning	5,2 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C

P-CO - Komponenthållarpropp



3036796

E-nummer: 2911002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036796>

Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	Jackbar (slot)
----------------	----------------

P-CO - Komponenthållarpropp

3036796


E-nummer: 2911002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036796>



Ritningar

Måttskiss



P-CO - Komponenthållarpropp


3036796

E-nummer: 2911002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036796>



Måttskiss



P-CO - Komponenthållarpropp



3036796

E-nummer: 2911002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036796>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036796>



CSA

Godkännande-ID: 2030668

P-CO - Komponenthållarpropp



3036796

E-nummer: 2911002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036796>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

3036796

E-nummer: 2911002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036796>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,027 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com