

P-FU 5X20 LED 24 - Säkringspropp



3036819

E-nummer: 2911004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036819>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkringspropp, Innan man byter ut G-säkringen ska man dra ut säkringskontakten från grundplinten., märkspänning: 24 V, märkström: 6,3 A, säkringstyp: G / 5 x 20, monteringssätt: Jackat montage, färg: svart

Fördelar

- Stor märkta
- Testuttag på båda sidorna av säkringen
- Varianter med bipolär indikering
- Kan användas som skydd mot överlastning och kortslutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3036819
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE2Z3X
Produktnyckel	BE2Z3X
GTIN	4017918943905
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,21 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,07 g
Tullnummer	85369095
Ursprungsland	PL

P-FU 5X20 LED 24 - Säkringspropp



3036819

E-nummer: 2911004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036819>

Tekniska data

Anmärkning

Drifanvisning	Innan man byter ut G-säkringen ska man dra ut säkringskontakten från grundplinten.
---------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Säkring
Potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Nedsmuttningsgrad	3
-------------------	---

Elektriska egenskaper

Säkring	G / 5 x 20
Spänningsområde ljusindikering	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Strömområde ljusindikering	0,31 mA ... 0,95 mA

Ingångsdata

Spänningsområde ljusindikering	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
--------------------------------	---------------------------

Anslutningsdata

Märkström	6,3 A (Strömmen bestäms av den insatta säkringen.)
Belastningsström maximal	6,3 A (Strömmen bestäms av den insatta säkringen.)
Märkspänning	24 V (Spänningen bestäms genom säkringen eller valda ljusindikeringar)

Mått

Bredd	6,2 mm
Höjd	28 mm
Djup	25 mm
Längd	28 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd

P-FU 5X20 LED 24 - Säkringspropp



3036819

E-nummer: 2911004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036819>

Specifik optisk rökstäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	Jackat montage
----------------	----------------

P-FU 5X20 LED 24 - Säkringspropp

3036819


E-nummer: 2911004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036819>



Ritningar

Applikationsritning



Säkringsplintar inordnade i serie, block bestående av 5 säkringsplintar

P-FU 5X20 LED 24 - Säkringspropp


3036819

E-nummer: 2911004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036819>



Applikationsritning



Säkringsplint med enkel anordning, block bestående av en säkringsplint och 4 genomgångsplintar

P-FU 5X20 LED 24 - Säkringspropp


3036819

E-nummer: 2911004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036819>



Kopplungsschema



P-FU 5X20 LED 24 - Säkringspropp



3036819

E-nummer: 2911004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036819>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036819>

 CSA Godkännande-ID: 2030668				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	300 V	10 A	-	-

 EAC Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00714				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	300 V	10 A	-	-

 CSA Godkännande-ID: 2030668				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	10 A	-	-

P-FU 5X20 LED 24 - Säkringspropp



3036819

E-nummer: 2911004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036819>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 5X20 LED 24 - Säkringspropp



3036819

E-nummer: 2911004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036819>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com