

ST 1,5 OG - Genomgångsplint

3037012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3037012>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 1,5 mm², 1. Plan, area: 0,08 mm² - 1,5 mm², monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: orange

Fördelar

- Det genomgående dubbla funktionsschaktet erbjuder alla möjligheter med tidsbesparande potentialfördelning och montering av provtillbehör
- Den kompakta konstruktionen och frontanslutningen erbjuder förutom platsbesparingen samtidigt ett bekvämt kablage i trånga utrymmen
- Det stora anslutningsutrymmet möjliggör montering av ledare med trådändhylsa som har plastkrage till och med märkarea

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3037012
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE2111
Produktnyckel	BE2111
GTIN	4017918599454
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,912 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

ST 1,5 OG - Genomgångsplint

3037012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3037012>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Genomgångsplint
Produktfamilj	ST
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,56 W

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	1,5 mm ²

1. Plan

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	8 mm ... 10 mm
Håltolk	A1
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
Ledararea styv	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea AWG	28 ... 16 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	28 ... 16 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ²
Märkström	17,5 A
Belastningsström maximal	17,5 A (vid 1,5 mm ² ledararea)
Märkspänning	500 V
Märkarea	1,5 mm ²

Ex-data

Märkdata (ATEX/IECEx)

Märkning	Ⓔ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Användningstemperaturområde	-60 °C ... 85 °C
	3030417 D-ST 2,5

ST 1,5 OG - Genomgångsplint

3037012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3037012>



Ex-certifierade tillbehör	3030721 ATP-ST 4
	1204504 SZF 0-0,4X2,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Sammanställning bryggor	Jackbar brygga / FBS 2-4 / 3030116
	Jackbar brygga / FBS 3-4 / 3030129
	Jackbar brygga / FBS 4-4 / 3030132
	Jackbar brygga / FBS 5-4 / 3030145
	Jackbar brygga / FBS 10-4 / 3030158
	Jackbar brygga / FBS 20-4 / 3030352
Bryggdata	16,5 A (1,5 mm ²)
Temperaturhöjning Ex	40 K (19,4 A / 1,5 mm ²)
Vid bryggning med bygel	440 V
- vid överhoppad bryggning	352 V
- vid överhoppad bryggning via PE-plint	352 V
- för förlängd bryggning med lock	220 V
- för förlängd bryggning med avdelningsskiljplatta	275 V
Märkisolationsspänning	400 V
Utgång	(kontinuerligt)

Plan ex Allmänt

Märkspänning	440 V
Märkström	17,5 A
Belastningsström maximal	17,5 A
Övergångsresistans	1,43 mΩ

Anslutningsdata Ex Allmänt

Märkarea	1,5 mm ²
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG	16
Anslutningskapacitet styv	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningskapacitet AWG	28 ... 16
Anslutningskapacitet flexibel	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningskapacitet AWG	28 ... 16

Mått

Bredd	4,2 mm
Ändbrickans bredd	2,2 mm
Höjd	48,5 mm
Djup på NS 35/7,5	36,5 mm
Djup på NS 35/15	44 mm

Materialuppgifter

Färg	orange (RAL 2003)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I

ST 1,5 OG - Genomgångsplint

3037012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3037012>



Isolationsmaterial	PA
--------------------	----

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 1,5 OG - Genomgångsplint

3037012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3037012>



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3037012>

 CSA Godkännande-ID: 13631				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B	300 V	15 A	26 - 14	-
C	300 V	15 A	26 - 14	-

 IECEE CB Scheme Godkännande-ID: DE1-63027_A1				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine	500 V	17,5 A	-	0,2 - 1,5

 KR Godkännande-ID: HMB17372-EL002				
---	--	--	--	--

 NK Godkännande-ID: 09 ME 140				
--	--	--	--	--

 VDE symbolgodkännande Godkännande-ID: 40009031				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine	500 V	17,5 A	-	0,2 - 1,5

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B	300 V	15 A	26 - 14	-
C	300 V	15 A	26 - 14	-
D	600 V	5 A	26 - 14	-

ST 1,5 OG - Genomgångsplint

3037012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3037012>



DNV

Godkännande-ID: TAE00001CS



ATEX

Godkännande-ID: KEMA01ATEX2129U

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
Typgodkännande	440 V	17,5 A	-	0,08 - 1,5



EAC Ex

Godkännande-ID: KZ 7500525010101950



IECEX

Godkännande-ID: IECEX KEM 06.0043U

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	440 V	17,5 A	-	0,08 - 1,5



CCC

Godkännande-ID: 2020322313000621



UKCA-EX

Godkännande-ID: DEKRA 21UKEX0302U

ST 1,5 OG - Genomgångsplint

3037012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3037012>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 1,5 OG - Genomgångsplint

3037012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3037012>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com