

SPV 2,5/ 1-R BU - Kontakt



3041095

E-nummer: 2912398

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3041095>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm², diameter: 0,08 mm²- 4 mm², färg: blå

Produktbeskrivning

Kontaktelement höger, kapsling vänster med fästappar, höger stängd med lock

Fördelar

- Man kan montera kabelhöljen på kontakterna, se bild nedan
- Kontakten med fjäderkraftanslutning monteras ihop användaranpassat direkt på platsen av enpoliga kontaktelement
- Med ST-COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer
- Testad för spårbunden trafik

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3041095
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE2144
Produktnyckel	BE2144
Katalogsida	Sida 320 (C-1-2019)
GTIN	4046356055062
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,585 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,585 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

SPV 2,5/ 1-R BU - Kontakt

3041095

E-nummer: 2912398

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3041095>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Plintkontakter
Poltal	1
Delning	5,2 mm

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	6 kV
----------------------------	------

Anslutningsdata

Märkarea	2,5 mm ²
Avisoleringslängd	8 mm ... 10 mm
Håltolk	A3
Anslutning enligt norm	IEC 61984
Ledararea styv	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea AWG	28 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	28 ... 14 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Märkström	24 A
Belastningsström maximal	24 A (vid 4 mm ² ledararea)
Märkspänning	500 V
Märkarea	2,5 mm ²

Mått

Bredd	5,2 mm
Höjd	23,4 mm
Djup	34 mm
Längd	23,4 mm
Delning	5,2 mm

Materialuppgifter

Färg	blå (RAL 5015)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C

SPV 2,5/ 1-R BU - Kontakt



3041095

E-nummer: 2912398

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3041095>

Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C (max. drifttemperatur, se deratingkurva)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 61984
------------------------	-----------

SPV 2,5/ 1-R BU - Kontakt

3041095


E-nummer: 2912398


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3041095>



Ritningar

Schematisk ritning





Kopplingsschema



SPV 2,5/ 1-R BU - Kontakt

3041095

E-nummer: 2912398

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3041095>



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3041095>



IECEE CB Scheme

Godkännande-ID: DE1-62736/B1/B2



VDE Zeichengenehmigung

Godkännande-ID: 40019518

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
Endast flexibla ledare	500 V	-	-	0,2 - 2,5
Endast solida ledare	500 V	-	-	0,2 - 4



cULus Recognized

Godkännande-ID: E60425

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
Usegroup B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 12	-



EAC

Godkännande-ID: KZ7500651131219505

SPV 2,5/ 1-R BU - Kontakt

3041095

E-nummer: 2912398

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3041095>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250306
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002021
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SPV 2,5/ 1-R BU - Kontakt

3041095

E-nummer: 2912398

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3041095>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com